


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XBKT60000U00M

brojač impulsa - mehanički 6 cifara - 24 V DC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Zelio Count
Tip proizvoda ili komponente	Brojač
Tip displeja	Mehanička
Veličina	20 x 30 mm
Cifre na displeju	6 cifra(e) - 4 mm
Maximum counting frequency	25 Hz
Reset	Bez
Kapacitet brojanja	0...999 999
Vrsta tehnologije	Elektromehanička

Dopunske informacije

[us] nazivni napon	24 V DC Us +/- 10 %
Potrošnja	0,155 VA
Vreme čuvanja podataka	Trajno
Tip brojača	Dodavanje
Funkcija ulaza	Brojanje
Tip ulaza	Kontakt
Mehanička trajnost	10000000 ciklusa
Način montiranja	Ugradno
Nosači za montažu	Panel za montažu
Povezivanje - priključci	AMP papučice (kutija za povezivanje)
Visina	20 mm
Masa proizvoda	0,03 kg
Širina	30 mm
Cad ukupna širina	30 mm
Cad ukupna visina	20 mm
Cad ukupna dubina	42 mm

Okruženje

Standardi	EN/IEC 50081-2 EN/IEC 50082-2
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa EN/IEC 60529
Temperatura okoline za rad uređaja	-10...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Otpornost na vibracije	5 gn (f= 10...150 Hz) u skladu sa EN/IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	30 gn za 6 milisekundi u skladu sa EN/IEC 60068-2-27
Klasa zaštite protiv električnog udara	Klasa II u skladu sa IEC 60536

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,4 cm
Package 1 Width	6,5 cm
Package 1 Length	3,7 cm
Package 1 Weight	20 g

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Electromechanical and Electronic Totalizing Counters

Dimensions, Flush-Mounting

Counters Dimensions	Flush-Mounting
XBKT50000U••M, XBKT70000U••M	
XBKT60000U00M	
XBKT60000U1•M	
XBKT80000U00M	
XBKT81030U33E	
e: panel thickness, 1 mm < e < 2.5 mm / 0.039 in. < e < 0.098	