

ATS48C41Y

soft starter za asinhroni motor - ATS48 - 361 A
- 208..690 V - 90..400 kW



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altstart 48
Tip proizvoda ili komponente	Soft starter
Namena proizvoda	Asinhroni motori
Specifične primene proizvoda	Teška industrija i pumpe
Kratko ime uređaja	ATS48
Kategorija upotrebe	AC-53A
Napon napajanja	208...690 V - 15...10 %
Frekvencija napajanja	50...60 Hz - 5...5 %
Snaga motora kw	110 KW pri 230 V za standardne aplikacije 160 KW pri 400 V za zahtevne aplikacija 160 KW pri 440 V za zahtevne aplikacija 220 KW pri 400 V za standardne aplikacije 220 KW pri 440 V za standardne aplikacije 220 KW pri 500 V za zahtevne aplikacija 220 KW pri 525 V za zahtevne aplikacija 250 KW pri 500 V za standardne aplikacije 250 KW pri 525 V za standardne aplikacije 250 KW pri 660 V za zahtevne aplikacija 315 KW pri 690 V za zahtevne aplikacija 355 KW pri 660 V za standardne aplikacije 400 KW pri 690 V za standardne aplikacije 90 kW pri 230 V za zahtevne aplikacija
Snaga motora hp	100 Hp pri 208 V za zahtevne aplikacija 125 Hp pri 208 V za standardne aplikacije 125 Hp pri 230 V za zahtevne aplikacija 150 Hp pri 230 V za standardne aplikacije 250 Hp pri 460 V za zahtevne aplikacija 300 Hp pri 460 V za standardne aplikacije 300 Hp pri 575 V za zahtevne aplikacija 350 hp pri 575 V za standardne aplikacije

Dopunske informacije

Povezivanje uređaja	Direktno povezivanje sa motorom
Tip zaštite	Gubitak faze: napajanje Termička zaštita: motor Termička zaštita: pokretač
Standardi	EN/IEC 60947-4-2
Sertifikacija proizvoda	UL[RETURN]CSA[RETURN]C-Tick[RETURN]GOST[RETURN]TCF[RETURN]SEPRO[RETURN]CCC[RETURN]117
Označavanje	CE
Broj digitalnog ulaza	5
Tip digitalnih ulaza	PTC, 750 Ω pri 25 °C (Stop, Run, LI3, LI4) logika, ≤ 8 mA 4300 Ohm
Logika digitalnog ulaza	Pozitivna logika Stop, Run, LI3, LI4 u stanju 0: < 5 V i ≤ 2 mA u stanju 1: > 11 V, >= 5 mA
Minimalna struja preklapanja	10 mA pri 6 V DC za relejni izlazi
Broj digitalnih izlaza	2

Tip digitalnih izlaza	(LO1) digitalni izlaz 0 V otvoreni kolektor (LO2) digitalni izlaz 0 V otvoreni kolektor (R1) relejni izlazi relej greške NO (R2) relejni izlazi relej za signalizaciju završetka pokretanja NO (R3) relejni izlazi motor pod naponom NO
Tip analognog izlaza	Strujni izlaz AO: 0-20 mA ili 4-20 mA, impedansa <500 Ω
Protokol komunikacionog porta	Modbus
Tip priključka	1 RJ45
Komunikaciona veza	Serijska veza
Fizički interfejs	RS485 multidrop
Brzina prenosa	4800, 9600 ili 19200 bps
Dostupna funkcija	Spoljašnji bypass (opciono)
Radni položaj	Vertikalno +/- 10 stepeni
Visina	670 mm
Širina	400 mm
Dubina	300 mm
Masa proizvoda	51,4 kg

Okruženje

Elektromagnetna kompatibilnost	Licencu nivo A u skladu sa IEC 60947-4-2 Sinusni talasi koji se eksponencijalno smanjuju nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-12 Elektrostatička pražnjenja nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-2 Otpornost na električne prelaze nivo 4 u skladu sa IEC 61000-4-4 Otpornost na emitovane radio električne interferencije nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-3 Impuls napona/struje nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-5
Relativna vlažnost	0...95 % bez kondenzacije ili kapljica vode u skladu sa EN/IEC 60068-2-3
Temperatura okoline za rad	40...60 °C (sa promenom struje od 2 % na °C) -10...40 °C (bez smanjenja karakteristika)
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C
Nadmorska visina za rad uređaja	<= 1000 m bez smanjenja karakteristika > 1000...2000 m sa smanjenjem vrednosti struje od 2.2 % na dodatnih 100 m

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	39,5 cm
Package 1 Width	59 cm
Package 1 Length	78,5 cm
Package 1 Weight	55,5 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	1
Package 2 Height	75 cm
Package 2 Width	60 cm
Package 2 Length	80 cm
Package 2 Weight	64 kg


Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Dimensions



(1) Right View
(2) Front View

Clearance

