

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

EVH4S07NC

Stanica za punjenje, EVlink Home, 1P+N,
priključni kabl 5m, 7.4kW, 32A, sa RDC-DD



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	EVlink
Ime proizvoda	EVlink Home
Tip proizvoda ili komponente	Stanica za punjenje
Opis polova	1P + N
Način montiranja	Nadzidno
Tip ponude	Basic
Max power	7,4 kW 32 A 230 V
Number of charge point	1
Connection to the vehicle	Spojeni kabl T2 na sredini dna i vrha ormara 5 m
Količina po setu	Set od 1

Dopunske informacije

Rated supply voltage	230 V AC 50 Hz +/- 10 %
Sistem uzemljenja	TT TN-S
Broj ulaza	1
Tip ulaza	Auxiliary za dinamičko upravljanje energijom
Način upravljanja	Crvena 1 zaustavljanje u slučaju nužde, funkcija: 1 taster
Lokalna signalizacija	Crvena, zelena i plava 1 LED, funkcija: indikacija statusa
Tip zaštite	Diferencijalna zaštita
Visina	409 mm
Širina	282 mm
Dubina	148 mm
Masa proizvoda	4,5 kg
Boja	Bela (RAL 9003)
Standardi	EN 61851 IEC 61851-1 EN 61000-6-1 EN 61000-6-3
Sertifikacija proizvoda	CE[RETURN]UKCA
Maksimalna dovodna struja	32 A

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa EN/IEC 60529
IK stepen zaštite	IK10 u skladu sa IEC 62262
Temperatura okoline za rad	-30...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Relativna vlažnost	5...95 %
Nadmorska visina za rad uređaja	EcoStruxure EV Charging Expert

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	30,0 cm
Package 1 Width	39,0 cm
Package 1 Length	50,0 cm
Package 1 Weight	6,928 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	80,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	70,0 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka