

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XVBL8M5

narandžasti svetlosni blok 230 V



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVB Universal
Tip proizvoda ili komponente	Kompletni svetleći element
Tip svetlosne jedinice	Baza direktnom ili montažom na cev Svetleća jedinica
Tip signalizacije	Treperenje
Prečnik za montiranje	70 mm
Ime komponente	XVBL
Materijal	Staklo ojačano poliamidom: bazi Polikarbonat: svetleća jedinica
Svetlosni izvor	Integrirana svetiljka za snažni bljesak, narandžasta
Tip sijalice	Svetiljka za snažan bljesak
[us] nazivni napon	230 V AC

Dopunske informacije

Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi, $\leq 1 \times 1.5 \text{ mm}^2$ sa kablovskim završetkom
[ui] nazivni napon izolacije	250 V u skladu sa IEC 60947-1
Nazivno ograničenje napona	0.85...1.1 Un u skladu sa IEC 60947-5-1
Potrošnja struje	< 280 mA AC
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	4 kV u skladu sa IEC 60947-1
Energija bljeska	10 J
Frekvencija treptanja	1 Hz
Cad ukupna širina	70 mm
Cad ukupna visina	232 mm
Cad ukupna dubina	70 mm
Opis priključaka iso n°1	(COM-1)PW (GND)GROUND
Masa proizvoda	0,46 kg

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	CCC[RETURN]EAC[RETURN]CSA C22-2 No 14[RETURN]UL 508
Standardi	IEC 60947-5-1
Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara	Klasa I na cevnom nosaču u skladu sa IEC 61140 Klasa II na bazi u skladu sa IEC 61140
Ip stepen zaštite	IP65 na bazi za fiksiranje XVBZ0. u skladu sa IEC 60529 IP66 na bazi u skladu sa IEC 60529
Nema stepen zaštite	Type 4X u skladu sa UL (u zatvorenom)

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,5 cm
Package 1 Width	9,5 cm
Package 1 Length	26,0 cm
Package 1 Weight	473,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,137 kg

Održivost ponude


Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Illuminated Beacon with “Flash” Discharge Tube Unit

Dimensions



Illuminated Beacon

Wiring Diagram

