

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XVC1M1K

100mm svetlosna kolona C montaža na bazu
100-240VAC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVC1
Tip proizvoda ili komponente	Kompletno ožičena monolitna svetleća kolona
Tip baze svetleće kolone ili semafora	1 svetleća jedinica
Zvučni signal	Bez
Prečnik za montiranje	100 mm
Ime komponente	XVC
Svetlosni izvor	LED trajna ili treperenje crvena
[us] nazivni napon	100...240 V
Tip kola napajanja	AC

Dopunske informacije

Materijal	Polikarbonat: svetleća jedinica ABS (akrilonitril-butadien-stiren): bazi PBT + ABS (UL94-V0): gornji poklopac
Montaža proizvoda	Na bazi
Poprečni presek kabla	0,33 Mm ² 0,83 mm ²
Awg mera (američki standard za prečnik žice)	AWG 18 AWG 22
Dužina kabla	500 mm
Označavanje	CE
[uimp] nazivni napon impulsa	4 kV
Struja potrošnje	75 mA
Frekvencija treptanja	0,7...3 Hz
Masa proizvoda	1 kg
Visina	216 mm

Okruženje

Standardi	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1
Sertifikacija proizvoda	UL
Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za skladištenje	-35...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-30...50 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara	Klasa I u skladu sa EN/IEC 61140
Ip stepen zaštite	IP54 u skladu sa EN/IEC 60529

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka


Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get b dimension.



No. of illuminated units	b in mm	b in in.
1	216	8.50
2	294	11.57
3	372	14.65
4	450	17.72
5	528	20.79

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

Mounting on Horizontal Support (Direct or with Fixing Plate)

Panel cut-out

