

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XVC1M1SK

100mm svetlosna kolona C montaža na bazu -
zujalica trepćuća 100-240VAC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVC1
Tip proizvoda ili komponente	Kompletno ožičena monolitna svetleća kolona
Tip baze svetleće kolone ili semafora	1 svetleća jedinica
Zvučni signal	Zujalica
Prečnik za montiranje	100 mm
Ime komponente	XVC
Svetlosni izvor	LED trajna ili treperenje crvena
[us] nazivni napon	100...240 V
Tip kola napajanja	AC
Nivo buke	60...85 dB (stalni ili isprekidani ton) pri 1 m

Dopunske informacije

Materijal	Polikarbonat: svetleća jedinica ABS (akrilonitril-butadien-stiren): bazi PBT + ABS (UL94-V0): gornji poklopac
Montaža proizvoda	Na bazi
Poprečni presek kabla	0,83 Mm ² 0,33 mm ²
Awg mera (američki standard za prečnik žice)	AWG 22 AWG 18
Dužina kabla	500 mm
Označavanje	CE
[uimp] nazivni napon impulsa	4 kV
Struja potrošnje	85 mA
Frekvencija treptanja	0,7...3 Hz
Masa proizvoda	1,05 kg
Visina	216 mm

Okruženje

Standardi	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1
Sertifikacija proizvoda	UL
Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za skladištenje	-35...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-30...50 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara	Klasa I u skladu sa IEC 61140
Ip stepen zaštite	IP54 u skladu sa IEC 60529

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,0 cm
Package 1 Width	18,0 cm
Package 1 Length	43,0 cm
Package 1 Weight	1,52 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

Mounting on Horizontal Support (Direct or with Fixing Plate)

Panel cut-out

