

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KBA40ABG4W

Canalis - napojna jedinica za KBA - 40 A - leva
montaža - bela



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Kratko ime uređaja	KBA
Kompatibilnost proizvoda	Canalis KBA busbar trunking 25...40 A
Tip ponude	Classic Control system
Tip proizvoda ili komponente	Napojna jedinica
Conductors material	Aluminijum
[ie] nazivna radna struja	40 A 25 A
[ue] nazivni napon	230...400 V
Broj kola	1
Polaritet šinskog razvoda	3L + N + PE L + N + PE
Tip zaštite	Bez zaštite
Tip upravljanja	Komunikacijom
Protokol komunikacionog porta	DALI
Boja	Bela (RAL 9003)

Dopunske informacije

Zaštitna oprema	Završni poklopac
Lokacija za montiranje	Levi
Način montiranja	Zavrtnjima
Nosači za montažu	Sabirnica
Povezivanje - priključci	Priključni blok - Pg 21 - vijčani priključak za 10 mm ²
Širina	300 mm
Dubina	75,5 mm
Visina	78,5 mm
Masa proizvoda	400 g
Standardi	IEC 61439-6

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
-------------------	----------------------------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	37 cm
Package 1 Weight	450 g
Unit Type of Package 2	S03

Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	7 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	63 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------