

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KSA250AB4

Canalis - napojna jedinica za KSA - 250 A -
montaža sleva ili zdesna



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KS
Kratko ime uređaja	KSA
Kompatibilnost proizvoda	Canalis KSA busbar trunking 100...250 A
Tip ponude	Classic Usponski razvod
Tip proizvoda ili komponente	Napojna jedinica
Conductors material	Aluminijum
[ie] nazivna radna struja	250 A
[ue] nazivni napon	230...690 V
Broj kola	1
Polaritet šinskog razvoda	3L + N + PE
Tip zaštite	Bez zaštite
Tip upravljanja	Bez
Boja	Bela (RAL 9001)

Dopunske informacije

Zaštitna oprema	Završni poklopac
Lokacija za montiranje	Desni Levi
Način montiranja	Zavrtnjima
Nosači za montažu	Sabirnica
Materijal tela	Metal
Povezivanje - priključci	Stopica za 240 mm ² fleksibilni Stopica za 240 mm ² kruti
Širina	501 mm
Dubina	173,5 mm
Visina	308 mm
Masa proizvoda	8 kg
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 conforming to IEC 62262

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,000 cm
Package 1 Width	32,000 cm
Package 1 Length	50,600 cm

Package 1 Weight	9,900 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	60,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	67,900 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------