


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

KSA400ED33012

Canalis - ravni vodni deo - 400A - 12 otcepnih
utičnica - 3L+PE - 3m - beli



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Kratko ime uređaja	KSA
Tip ponude	Napredno
Tip proizvoda ili komponente	Šinski razvod
Opis sabirnice	Horizontalni vodni deo
Kompatibilnost proizvoda	Canalis KSA busbar trunking 400 A
Conductors material	Aluminijum
Polaritet šinskog razvoda	3L + PE
Broj otcepnih mesta	12
[ie] nazivna struja	400 A pri 35 °C
Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Način montiranja	Zavrtnjima
Tip dimenzije	Deo za spajanje
Dužina	3 m
Boja	Bela (RAL 9001)

Dopunske informacije

Broj polova	3
Pozicija montiranja ručice	Horizontalno
[ue] nazivni napon	230...690 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[uimp] nazivni napon impulsa	8 kV
[ui] nazivni napon izolacije	690 V
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja	18,8 kA
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	49,2 kA
Električni priključak	Podmazani klizni kontakt
Širina	54 mm
Visina	146 mm
Masa proizvoda	15 kg
Razmak otcepne kutije	500 mm
Magnetno polje	1 μT
Granično termičko naprezanje	354 kA ² .s
Thdi	0...15 % 400 A 15...33 % 315 A 33...100 % 250 A
Maksimalni pad napona	<0,022 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,022 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,021 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,018 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.


Okruženje

Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262
Temperatura okoline za rad	35 °C (bez smanjenja karakteristika) 55 °C (sa faktorom smanjenja karakteristika)

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,4 cm
Package 1 Width	16 cm
Package 1 Length	309 cm
Package 1 Weight	15 kg
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	1
Package 2 Height	16,5 cm
Package 2 Width	7,5 cm
Package 2 Length	311 cm
Package 2 Weight	15,88 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------