

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU3.515.18

Unica - taster dimer - 230 VAC - 20...250 W/VA
- beli



Osnovne informacije

Ime dekorativnog elementa	Unica (standardna estetika)
Tip proizvoda ili komponente	Dimer
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Način pričvršćivanja	Utično
[ue] nazivni napon	230 V AC 50 Hz
Broj modula	2 modula
Nijansa boje	Bela (RAL 9003)

Dopunske informacije

Dimer - upravljanje	Push type
Maksimalna stalna struja	1,5 A
Ukupan broj žica	3
Tip opterećenja	230 V AC inkandescentna sijalica - 20...250 W 230 V AC halogena sijalica - 20...350 W Niskonaponska halogena sijalica sa feromagnetskim transformatorom - 20...350 VA Niskonaponska halogena sijalica sa toroidnim transformatorom - 20...300 VA 230 V AC ventilator - 20...200 W 230 V AC grejač - 20...350 W
Tip zaštite	Elektronska prenaponska zaštita Strujna zaštita
Označavanje	L+N
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Kapacitet priključaka	$\leq 2 \times 2.5 \text{ mm}^2$
Povezivi pomoćni elementi	Maksimalno 25 pomoćnih prekidača Maksimalno 5 sa indikatorom
Materijal	ASA + PC: mehanizam poklopca
Standardi	EN 60669-2-1
Sertifikacija proizvoda	Aenor[RETURN]CE
Temperatura okoline za rad uređaja	5...30 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-20...60 °C
Dubina za ugradnju	34 mm
Dubina	47 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Masa proizvoda	0,078 kg

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Ulje Alkohol Aceton Tečnost za čišćenje prozora Benzin Tečni sapun UV otpornost Izbeljivač

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	10,0 cm
Package 1 Length	11,0 cm
Package 1 Weight	96,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,793 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Na ispitivanju
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------