

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU9.866.30

Unica Top/Class - slepi modul - 2 m -
aluminijum



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente	Slepi poklopac
Ime dekorativnog elementa	Unica Top - Unica Class
Broj modula	2 modula
Prezentacija uređaja	Poklopac
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje	Aluminijum

Dopunske informacije

Materijal	ASA + PC: ploča poklopca
Standardi	EN 60669-1
Dubina	14 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Masa proizvoda	0,0067 kg

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP40
Karakteristike životne sredine	Izbeljivač UV otpornost Ulje Benzin Tečni sapun Tečnost za čišćenje prozora Aceton Alkohol

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	4,500 cm
Package 1 Length	4,500 cm
Package 1 Weight	7,400 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	12,500 cm
Package 2 Width	13,000 cm
Package 2 Length	18,500 cm
Package 2 Weight	279,000 g

Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	1,349 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------