

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYPLA754TG

slobod.poliest.orman PLA kompletno zaptiven
VŠD 750x500x420 IP65 providna vrata



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Thalassa
Ime proizvoda	Thalassa PLA
Enclosure type	Više namena
Tip proizvoda ili komponente	Pogodan orman
Version	PLA
Nominal height	750 mm
Nominal width	500 mm
Nominal depth	420 mm
Montaža ormara	Slobodnostojeći
Sastav uređaja	1 gornji deo 1 deo dna ormara 2 bočni deo 1 zadnji panel 1 vrata

Dopunske informacije

Tip kućišta	Zatvoreni gornji i donji deo - delovi za sastavljanje sa bočnim stranama
Tip vrata	Providna prednji deo
Broj vrata	1 vrata
Otvaranje vrata	Reverzibilno (120 °)
Tip brave	Zaključavanje u 2 tačke, 5 mm dvostruki prerez
Dostupnost za operacije	Prednji deo Zadnji deo
Odvojivi delovi	Vrata sa šarkama Zadnji panel sa elementom za fiksiranje
Materijal	Poliester ojačan staklenim vlaknima
Boja	Siva (RAL 7035)
Standardi	IEC 62208 UL 508 A
Nema stepen zaštite	NEMA 5 NEMA 3 NEMA 12 NEMA 3X NEMA 3R NEMA 1 NEMA 2 NEMA 13 NEMA 3S
Sertifikacija proizvoda	DNV pomorski[RETURN]Veritas[RETURN]UL/cUL uvršteno
Električna klasa izolacije	Klasa II

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529 (kompletno zaptiveno)
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262 (providna vrata)
Otpornost na vatru	960 °C u skladu sa IEC 62208
Temperatura okoline za skladištenje	-35...90 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	76,0 cm
Package 1 Width	54,0 cm
Package 1 Length	48,0 cm
Package 1 Weight	20,39 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	120 cm
Package 2 Width	100 cm
Package 2 Length	170 cm
Package 2 Weight	175 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja