



ATS480D62Y

Altivar Soft Starter ATS480, 62 A, 208...690V
AC, napajanje upravljanja 110...230V AC

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar Soft Starter ATS480
Tip proizvoda ili komponente	Soft starter
Namena proizvoda	Asinhroni motori
Specifične primene proizvoda	Process and infrastructures
Kratko ime uređaja	ATS480
Broj faza mreže	Trofazne
Kategorija upotrebe	AC-3A AC-53A
Napon napajanja	208...690 V - 15...10 %
Frekvencija napajanja	50...60 Hz - 20...20 %
[Ie] nazivna radna struja	Normal duty: 62,0 A 40 °C)
Rated current in heavy duty	47,0 A at 40 °C za heavy duty
Torque control	Tačno
Ip stepen zaštite	IP20
Snaga motora kw	15,0 KW pri 230 V direktno povezivanje sa motorom normalan rad 11,0 KW pri 230 V direktno povezivanje sa motorom zahtevne aplikacije 30,0 KW pri 400 V direktno povezivanje sa motorom normalan rad 22,0 KW pri 400 V direktno povezivanje sa motorom zahtevne aplikacije 30,0 KW pri 440 V direktno povezivanje sa motorom normalan rad 22,0 KW pri 440 V direktno povezivanje sa motorom zahtevne aplikacije 37,0 KW pri 500 V direktno povezivanje sa motorom normalan rad 30,0 KW pri 500 V direktno povezivanje sa motorom zahtevne aplikacije 37,0 KW pri 525 V direktno povezivanje sa motorom normalan rad 30,0 KW pri 525 V direktno povezivanje sa motorom zahtevne aplikacije 45,0 KW pri 660 V direktno povezivanje sa motorom normalan rad 37,0 KW pri 660 V direktno povezivanje sa motorom zahtevne aplikacije 45,0 KW pri 690 V direktno povezivanje sa motorom normalan rad 37,0 KW pri 690 V direktno povezivanje sa motorom zahtevne aplikacije 30,0 KW pri 230 V redno sa namotajima motora povezanog u trougao normalan rad 22,0 KW pri 230 V redno sa namotajima motora povezanog u trougao zahtevne aplikacije 55,0 KW pri 400 V redno sa namotajima motora povezanog u trougao normalan rad 45,0 kW pri 400 V redno sa namotajima motora povezanog u trougao zahtevne aplikacije

Snaga motora hp	15,0 Hp pri 208 V normalan rad 20,0 Hp pri 230 V normalan rad 15,0 Hp pri 230 V zahtevne aplikacije 40,0 Hp pri 460 V normalan rad 30,0 Hp pri 460 V zahtevne aplikacije 50,0 Hp pri 575 V normalan rad 40,0 hp pri 575 V zahtevne aplikacije
Opciona kartica	Komunikacioni modul za Profibus DP V1 Komunikacioni modul za Modbus TCP/EtherNet/IP Komunikacioni modul za CANopen daisy chain Komunikacioni modul za CANopen Sub-D Komunikacioni modul za CANopen open style

Dopunske informacije

Povezivanje uređaja	Direktno povezivanje sa motorom Redno sa namotajima motora povezanog u trougao
[Us] control circuit voltage	110...230 V AC 50/60 Hz - 15...10 %
Prividna snaga	0,09 kVA
Integrated motor overload protection	Tačno
Motor thermal protection class	Class 10E
Tip zaštite	Gubitak faze: napajanje Integrisana termička zaštita: motor Termička zaštita: pokretač Current overload: motor Underload: motor Prekoračenje vremena pokretanja, zaključani rotor: motor Gubitak faze motora: motor Gubitak faze napajanja: napajanje Gubitak faze napajanja: motor Termička zaštita: motor
Current limiting %In (5 x Ie maximum)	150...700 %
[In] Rated current pwr loss specifctn	62,0 A
Gubitak snage po uređaju nezavisno od struje	25,0 W
Gubitak snage po uređaju u zavisnosti od struje	181,0 W
Standardi	IEC 60947-4-2 UL 60947-4-2 IEC 60664-1
Sertifikacija proizvoda	CE[RETURN]cULus[RETURN]CCC[RETURN]UKCA[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]
Označavanje	CE CCC UKCA EAC RCM CULus
Napon upravljačkog kola	24 V DC
Broj digitalnog ulaza	4
Tip digitalnih ulaza	(STOP) digitalni ulazi, 3500 Ω (RUN) digitalni ulazi, 3500 Ω (DI3) programmable as logic input, 3500 Ω (DI4) programmable as logic input, 3500 Ω
Kompatibilnost ulaza	STOP: digitalni ulaz nivo 1 PLC u skladu sa IEC 61131-2 RUN: digitalni ulaz nivo 1 PLC u skladu sa IEC 61131-2 DI3: digitalni ulaz nivo 1 PLC u skladu sa IEC 61131-2 DI4: digitalni ulaz nivo 1 PLC u skladu sa IEC 61131-2
Logika digitalnog ulaza	Programmable digital input u stanju 0: < 5 V
Broj releja	3
Tip izlaznog releja	Relejni izlazi R1A 1 NO Relejni izlazi R1B 1 NO Relejni izlazi RIC NO/NC podesivo
Minimalna struja preklapanja	100 mA pri 12 V DC za relejni izlazi
Maksimalna struja preklapanja	Relejni izlazi 2 A pri 250 V AC Relejni izlazi 2 A pri 30 V DC
Broj digitalnih izlaza	2
Tip digitalnih izlaza	(DQ1) programmable digital output <= 30 V (DQ2) programmable digital output <= 30 V
Sistem kontrole pristupa	Open collector nivo 1 PLC u skladu sa IEC 65A-68
Broj analognih ulaza	1

Tip analognog ulaza	AI1/PTC PTC/Pt 100 temperature probe PTC2 PTC/Pt 100 temperature probe PTC3 PTC/Pt 100 temperature probe
Broj analognih izlaza	1
Tip analognog izlaza	Strujni izlaz AQ1: 0...20 mA or 0...10 V, impedansa <500 Ω
Protokol komunikacionog porta	Modbus serijska veza
Tip priključka	1 RJ45
Komunikaciona veza	Serijska veza
Fizički interfejs	2-žični RS 485
Brzina prenosa	1200...256000 bit/s
Poruka za prenos	RTU
Format podataka	8 bitova, konfigurabilno neparno, parno ili bez parnosti
Tip polarizacije	Bez impedanse za Modbus serijska veza
Broj adresa	0...227 za Modbus serijska veza
Način pristupa	Slave Modbus serijska veza
Dostupna funkcija	External bypass control Pre-heating Smoke extraction Multi-motor cascade Second motor set User management Ports and services hardening Security event logging Cybersecure firmware update Single direction
Ekran dostupan	Tačno
Radni položaj	Vertikalno +/- 10 stepeni
Visina	290,0 mm
Širina	190,0 mm
Dubina	247,0 mm
Masa proizvoda	8,3 kg

Okruženje

Elektromagnetna kompatibilnost	Licencu nivo A u skladu sa IEC 60947-4-2 Conducted and radiated emissions with bypass nivo B u skladu sa IEC 60947-4-2 Sinusni talasi koji se eksponencijalno smanjuju nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-12 Elektrostatička pražnjenja nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-11 Otpornost na električne prelake nivo 4 u skladu sa IEC 61000-4-4 Otpornost na emitovane radio električne interferencije nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-3 Impuls napona/struje nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-5
Stepen zaprljanosti	Nivo 3
[uimp] nazivni napon impulsa	6 kV
[ui] nazivni napon izolacije	690 V
Klasa životne sredine (tokom rada)	Klasa 3C3 prema IEC 60721-3-3 Klasa 3S2 prema IEC 60721-3-3
Relativna vlažnost	0...95 % bez kondenzacije ili kapljica vode u skladu sa IEC 60068-2-3
Temperatura okoline za rad	40...60 °C (sa promenom struje od 2 % na °C) -15...40 °C (bez smanjenja karakteristika)
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C
Nadmorska visina za rad uređaja	<= 1000 m bez smanjenja karakteristika > 1000...4000 m sa smanjenjem vrednosti struje 1 % na 100 m
Maksimalno savijanje usled vibracija (tokom rada)	1.5 mm na 2...13 Hz
Maksimalno savijanje usled vibracija (za vreme skladištenja)	1.75 mm at 2...9 Hz
Maksimalno savijanje usled vibracija (tokom transporta)	1.75 mm at 2...9 Hz
Maksimalno ubrzanje usled vibracija (tokom rada)	10 m/s ² at 13...200 Hz
Maksimalno ubrzanje usled vibracija (za vreme skladištenja)	15 m/s ² at 200...500 Hz 10 m/s ² at 9...200 Hz
Maksimalno ubrzanje usled vibracija (tokom transporta)	15 m/s ² at 200...500 Hz 10 m/s ² at 9...200 Hz
Maksimalno ubrzanje tokom udara (tokom rada)	150 m/s ² at 11 ms

Maksimalno ubrzanje tokom udara (za vreme skladištenja)	100 m/s ² at 11 ms
Maksimalno ubrzanje tokom udara (tokom transporta)	100 m/s ² at 11 ms

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	37,000 cm
Package 1 Width	31,000 cm
Package 1 Length	39,000 cm
Package 1 Weight	9,662 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	86,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	85,500 kg

Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
SCIP broj	5e2e4c7a-0593-47ad-92ac-80085d9dd549
Uredba REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoline	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj	No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)	5554