

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

NU400218

Ram dek 1 element Unica Pro beli



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Ime dekorativnog elementa	Unica Pro
Broj dvostrukih modula	Jednostruki
Pravac instalacije	Horizontalno vertikalno
Tip prekidača	Pojedinačno
Broj modula	2 modula
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje	Bela (RAL 9003)

Dopunske informacije

Materijal	Termoplastika ABS-UV stabilizovana: dekorativni ram Polikarbonat: međuploča
Standardi	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Širina	85 mm
Visina	85 mm
Dubina	10 mm
Masa proizvoda	0,018 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK04
Ip stepen zaštite	IP21 D

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	19,0 g
Pakovanje 1 visina	8,5 cm
Pakovanje 1 širina	8,5 cm
Pakovanje 1 dužina	1,0 cm
Tip jedinice pakovanja 2	P06
Broj jedinica u pakovanju 2	1440
Pakovanje 2 težina	44,0 kg
Pakovanje 2 visina	75,0 cm

Pakovanje 2 širina	60,0 cm
Pakovanje 2 visina	80,0 cm
Tip jedinice pakovanja 3	BB1
Broj jedinica u pakovanju 3	20
Pakovanje 3 težina	447,0 g
Pakovanje 3 visina	12,8 cm
Pakovanje 3 širina	12,2 cm
Pakovanje 3 visina	18,7 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda