



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar
Tip proizvoda ili komponente	Linijaska/motorna prigušnica
Kompatibilnost proizvoda	Frekventni regulator ATV340 motor: 1,5 kW 380...480 V - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV31CU22N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV31CU22N4 - motorna prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV31CU30N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV31CU30N4 - motorna prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV31CU40N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV31CU40N4 - motorna prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV61HU15M3 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV61HU22M3 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV61HU22N4 - linijska prigušnica - 2 po frekventnom regulatoru ATV61HU30N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV61HU40N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV61HU75Y - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV61WU22N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV61WU22N4C - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV61WU30N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV61WU30N4C - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV61WU40N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV61WU40N4C - linijska prigušnica - 2 po frekventnom regulatoru ATV71HD55Y - linijska prigušnica - 2 po frekventnom regulatoru ATV71HD75Y - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV71HU15M3 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV71HU22M3 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV71HU22N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV71HU30N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV71HU40N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV71PU22N4Z - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV71PU30N4Z - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV71PU40N4Z - linijska prigušnica - 2 po frekventnom regulatoru ATV71WU22N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV71WU30N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV71WU40N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru LXM05D17M3X - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru LXM05D34N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru LXM05D57N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV12H075F1 - motorna prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV12H075M2 - motorna prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV12H075M3 - motorna prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru

Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 61 Altivar 312 Solar Altivar 32 Altivar Process ATV600 Altivar 31C Lexium 05 Altivar 71 Altivar Machine ATV340 Altivar Machine ATV320 Easy Altivar 310 Altivar 12 Lexium 62 Altivar Process ATV900 Altivar 312 Easy Altivar 310L
Primena uređaja	Smanjenje strujnih harmonika Smanjenje prenapona na priključcima motora
Vrednost induktivnosti	4 mH
[in] nazivna struja	10 A
Termički gubici	65 W
Električna veza	Priključak 2.5 mm ² / AWG 12, 0,4...0,6 N.m

Dopunske informacije

Power supply frequency	50...60 Hz
Maksimalna struja	1.65 x nazivna struja (trajanje = 60 s)
Maksimalni pad napona na nazivnom opterećenju	5 %
Električna klasa izolacije	Klasa F
Minimalna odobrena udaljenost	5,5 mm IEC 60664
Puzna staza	11,5 mm u skladu sa IEC 60664
Masa proizvoda	3 kg
Širina	130 mm
Visina	155 mm
Dubina	90 mm

Okruženje

Standardi	EN 50178 IEC 60076 (sa HD398) VDE 0160 nivo 1
Ip stepen zaštite	Prigušnica: IP00 Priključci: IP20
Karakteristike okruženja	3B1 u skladu sa IEC 721-3-3 3C2 u skladu sa IEC 721-3-3 3S1 u skladu sa IEC 721-3-3
Stepen zaprljanosti	2 u skladu sa EN 50178
Otpornost na vibracije	1 gn (f= 13...200 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6 1.5 mm između pikova (f= 3...13 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
Relativna vlažnost	0...95 %
Temperatura okoline za rad	45...55 °C (sa promenom struje od 2 % na °C) 0...45 °C (bez smanjenja struje)
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C
Nadmorska visina za rad uređaja	<= 1000 m bez smanjenja struje 1000...3000 m sa smanjenjem vrednosti struje 1 % na 100 m

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,000 cm
Package 1 Width	24,500 cm
Package 1 Length	25,500 cm
Package 1 Weight	3,440 kg
Unit Type of Package 2	P06

Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	75,556 kg


Održivost ponude

Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Dimensions




Dimensions in mm

a	b	c1	G	G1	H	Ø
130	155	90	60	80.5	62	6 x 12

Dimensions in in.


a	b	c1	G	G1	H	Ø
5.12	6.10	3.54	2.36	3.17	2.44	0.24 x 0.47

Recommended Schema - Line Choke



- (1) Line Choke
- (2) Drive

Recommended Schema - Motor Choke



- (1) Motor Choke
- (2) Drive