

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XA2EVM1LC

Signalna lampica, plastična, bela, Ø 22 mm, sa ugrađenim LED-om, 220...230V AC, protiv interferencije



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Harmony XA2
Tip proizvoda ili komponente	Monolitna lampica
Kratko ime uređaja	XA2
Prečnik za montiranje	22,5 mm
Oblik glave signalne jedinice	Okrugla
Boja kapica/glave ili sočiva	Bela
Svetlosni izvor	LED
Baza sijalice	Integrisan LED
[us] nazivni napon napajanja	220...230 V AC 50/60 Hz

Dopunske informacije

Opis priključaka iso n°1	(X1-X2)PL
Montaža uređaja	Otvor za montažu 22.3 +0.4/0 u skladu sa IEC 60947-5-1
Centar za fiksiranje	>= 30 x 40 mm (nosač panela) metal 1...6 mm >= 30 x 40 mm (nosač panela) plastika 2...6 mm
Način fiksiranja	Maticom za fiksiranje ispod glave preporučeni moment: 2,2 N.m (+/- 0.2 N.m)
Označavanje	CCC CE
[us] nazivni napon	220...230 V
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi, <= 2 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom u skladu sa IEC 60947-1 Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² bez kablovskog završetka u skladu sa IEC 60947-1
Oblik glave zavrtnja	Ukrštena kompatibilno sa Philips No 2 odvijač Sa prerezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijač Sa prerezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijač
[ui] nazivni napon izolacije	400 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV u skladu sa IEC 60947-1
Tip signalizacije	Trajna
Granice napona	0,8...1,2 V AC
Struja potrošnje	<= 20 mA
Servisni vek	40000 sati pri nazivnom naponu i 25 °C
Visina	29 mm
Širina	29 mm
Dubina	53 mm
Masa proizvoda	0,02 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Okruženje

Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Kategorija prenapona	Klasa I u skladu sa IEC 536
Ip stepen zaštite	IP65 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK05
Standardi	GB 14048.5 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 GB 14048.1 IEC 60529 IEC 50102
Sertifikacija proizvoda	CE[RETURN]CCC
Otpornost na vibracije	5 gn (f= 12...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	30 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27


Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,300 cm
Package 1 Width	2,900 cm
Package 1 Length	2,900 cm
Package 1 Weight	21,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	8,000 cm
Package 2 Width	22,000 cm
Package 2 Length	29,500 cm
Package 2 Weight	216,000 kg
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	160
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	5,800 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACH Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.


Dimensions



e : Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.


Mounting

Diameter of Finished Fixing Holes



- (1) Minimum value.
- (2) 40 mm/1.58 in. for Emergency switching off pushbutton only.
- (3) Standard value: Ø 22.3 (0; + 0.4) mm/Ø 0.88 (0; + 0.02) in.

Wiring Diagram



(1) LED