

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XS1N18PC410

induktivni senzor XS1 M18 - D37mm - mesing -
Sn5mm - 12..24VDC - kabl 2m



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Telemecanique induktivni senzori blizine XS
Ime serije	Opšta upotreba
Tip senzora	Induktivno blizinski senzor
Primena uređaja	Prenosna oprema
Ime senzora	XS1
Dizajn senzora	Cilindrični M18
Veličina	40 mm
Tip kućišta	Fiksno
Odobrenje za ugradnu montažu	Oklopljen
Materijal	Metal
Tip izlaznog signala	Digitalni
Tehnika ožičenja	4-žični
[sn] nazivna osetljivost	5 mm
Funkcija digitalnog izlaza	1 NO + 1 NC
Tip izlaznog kola	DC
Tip digitalnog izlaza	PNP
Električna veza	Kablom
Dužina kabla	2 m
[us] nazivni napon napajanja	12...24 V DC sa zaštitom od promene polariteta
Preklopna moć u ma	<= 200 mA sa zaštitom od preopterećenja i kratkog spoja
Ip stepen zaštite	IP68 conforming to IEC 60529 IP65

Dopunske informacije

Sigurnosni nivo	SIL 2 u skladu sa IEC 61508 PL = d u skladu sa ISO 13849-1 SILCL 2 u skladu sa IEC 62061
Podaci o sigurnosnoj pouzdanosti	MTTFd = 1810 godina PFHd = 62.9E-9 1/h SFF = 92 % DC = 74 % sa podesnim sigurnosnim kontrolerom
Servisni vek	20 godina
Tip navoja	M18 x 1
Način detekcije	Čeono
Materijal prednje strane	PPS
Materijal kućišta	Poniklovan mesing
Zona operacije	0...4 mm
Razlika puta	1...15% od Sr
Sastav kabla	4 x 0.22 mm ²
Materijal izolacije žice	PVC
Statusne led lampice	Izlazno stanje: 1 LED (žuta)
Granice napona	9...36 V DC

Prekidačka frekvencija	<= 2000 Hz
Maksimalni pad napona	<2 V (zatvoren)
Potrošnja struje	0...10 mA bez opterećenja
Maksimalno kašnjenje prvog uključanja	5 milisekundi
Maksimalno kašnjenje odgovora	0,15 milisekundi
Maksimalno kašnjenje oporavka	0,35 milisekundi
Označavanje	CE
Dužina navoja	28 mm
Dužina	40 mm
Masa proizvoda	0,1 kg

Okruženje

Standardi	IEC 62061 ISO 13849-1
Sertifikacija proizvoda	E2[RETURN]TÜV[RETURN]CSA[RETURN]UL
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Otpornost na vibracije	25 gn amplituda = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	50 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	14,000 cm
Package 1 Length	16,500 cm
Package 1 Weight	102,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	44
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,986 kg


Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Dimensions



Minimum Mounting Distances

Side by side



e (1) 10 mm/0.39 in.

≥

Face to face



e (2) 60 mm/2.36 in.

≥

Facing a metal object




e (3) 15 mm/0.60 in

≥

Wiring Schemes


PNP 4-wire



BU : Blue
BN : Brown
BK : Black
WH : White

Performance Curves

Standard Steel Target : 18x18x1 mm



- (1) Pick-up points
- (2) Drop-out points (object approaching from the side)
- (y) Sensing distance in mm