

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LV516467 EasyPact CVS160N TM125D prekidač - 4P/3d



Osnovne informacije

| | |
|--|---|
| Grupa proizvoda | EasyPact |
| Grupa proizvoda | Easypact CVS100...250 |
| Ime proizvoda | EasyPact CVS |
| Kratko ime uređaja | CVS160N |
| Tip proizvoda ili komponente | Prekidač |
| Primena uređaja | Razvod električne energije |
| Broj polova | 4P |
| Opis zaštićenih polova | 3d |
| Zaštita od struje curenja (dodatak Vigiti) | Bez |
| [In] nazivna struja | 125 A pri 40 °C |
| Tip mreže | AC |
| Kategorija upotrebe | Kategorija A |
| [Icu] prekidna moć | 50 KA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 40 KA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 80 kA Icu pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 |
| Ime zaštitne jedinice | TM-D |
| Tehnologija zaštitne jedinice | Termomagnetna |
| Veličina zaštitne jedinice | 125 A pri 40 °C |
| Tip zaštite | Zaštita od kratkog spoja Zaštita od preopterećenja (termičkog) |

Dopunske informacije

| | |
|---|---|
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 8 kV conforming to EN/IEC 60947-2 |
| Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |
| Kod prekidne moći | N |
| [Ics] servisna prekidna moć | 30 KA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 50 KA pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 80 KA pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 |
| Pozicija nultog provodnika | Levo |
| Mehanička trajnost | 25000 ciklusa |
| Električna trajnost | 12000 ciklusa 415 V In u skladu sa IEC 60947-2 |
| Tip upravljanja | Ručica |
| Podešavanje termičkog preopterećenja | 0...125 A |
| Zaštita nultog provodnika | Bez zaštite (3d) |
| Podešavanje praga zaštite od preopterećenja Ir | Podesivo |
| Podešavanje gornjeg praga prorade zaštite od preopterećenja | 0.7...1 x In |
| Tip podešavanja kašnjenja prorade zaštite | Fiksno |
| Tip podešavanja kašnjenja prorade zaštite od kratkog spoja | Fiksno |
| Podešavanje praga trenutne zaštite od kratkog spoja tip II | Fiksno |

| | |
|--|------------------------|
| Podšavanje praga trenutne zaštite od kratkog spoja | 1250 A |
| Indikator pozicije kontakta | Da |
| Nosači za montažu | Zadnja ploča |
| Način montiranja | Fiksno |
| Gornji priključak | Prednja |
| Donji priključak | Prednji |
| Povezivanje - priključci | Priključak na zavrtanj |
| Povezivanje | 35 mm |
| Kompatibilnost | CVS160 |
| Širina | 140 mm |
| Dubina | 86 mm |
| Visina | 161 mm |
| Masa proizvoda | 1,9 kg |






Okruženje

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Standardi | EN 60947-2 IEC 60947-2 |
| Sertifikacija proizvoda | GOST[RETURN]IEC |
| Klasa zaštite od električnog udara | Klasa II |
| Ip stepen zaštite | IP40 |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -25...70 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -50...85 °C |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 14 cm |
| Package 1 Width | 14,5 cm |
| Package 1 Length | 19,5 cm |
| Package 1 Weight | 2,63 kg |
| Unit Type of Package 2 | S03 |
| Number of Units in Package 2 | 6 |
| Package 2 Height | 30 cm |
| Package 2 Width | 30 cm |
| Package 2 Length | 40 cm |
| Package 2 Weight | 15,78 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH |  REACH Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | У складу са изузецима |
| Bez žive | Da |
| RoHS regulativa za Kinu |  RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Informacije o RoHS izuzecima |  Da |
| Izjava o zaštiti okoliša |  Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| Profil cirkularnosti |  Informacije O Kraju Radnog Veka |
| WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |