


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## METSECT5DA125

strujni transformator tropikalizovani 1250 5  
dvostruki izlaz za sabirnice 32x65



### Osnovne informacije

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Grupa proizvoda              | PowerLogic                               |
| Ime proizvoda                | CT                                       |
| Tip proizvoda ili komponente | Strujni transformator                    |
| Sekundarna struja            | 5 A                                      |
| Klasa tačnosti               | Klasa 0.5 pri 15 VA<br>Klasa 1 pri 20 VA |
| [in] nazivna struja          | 1250 A                                   |

### Dopunske informacije

|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tip strujnog transformatora                | Tropikalizacija za sabirnice               |
| Odnos strujnog transformatora              | 1250/5                                     |
| [ith] dozvoljena termička struja u vazduhu | 60 kA                                      |
| Dinamička podnosiva struja                 | 2.5 lth                                    |
| Maksimalni faktor sigurnosti               | 5                                          |
| [ue] nazivni napon                         | < 720 V AC 50/60 Hz                        |
| [ui] nazivni napon izolacije               | 3 kV                                       |
| Način montiranja                           | Izolovani zavrtanj za zaključavanje        |
| Nosači za montažu                          | Sabirnica                                  |
| Širina                                     | Spoljašnja strana: 90 mm<br>Iznutra: 65 mm |
| Visina                                     | Spoljašnja strana: 94 mm<br>Iznutra: 32 mm |
| Dubina                                     | Ram : 40 mm<br>Ukupno : 87 mm              |
| Masa proizvoda                             | 0,636 kg                                   |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon    | 3 kV                                       |
| Električna klasa izolacije                 | Klasa B                                    |
| Otvor za sabirnice                         | 65 x 32                                    |
| Pečaćenje                                  | Sa                                         |

### Okruženje

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Standardi                          | IEC 61869-2<br>VDE 0414 |
| Sertifikacija proizvoda            | EAC[RETURN]CE           |
| Ip stepen zaštite                  | IP20                    |
| Relativna vlažnost                 | 0...95 %                |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -25...50 °C             |

## Pakovanje

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 10,4 cm   |
| Package 1 Width              | 9,5 cm    |
| Package 1 Length             | 10,0 cm   |
| Package 1 Weight             | 634,0 g   |
| Unit Type of Package 2       | S03       |
| Number of Units in Package 2 | 16        |
| Package 2 Height             | 30,0 cm   |
| Package 2 Width              | 30,0 cm   |
| Package 2 Length             | 40,0 cm   |
| Package 2 Weight             | 10,295 kg |

## Održivost ponude

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU RoHS direktiva       | Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                            |
| RoHS regulativa za Kinu |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                  |
| WEEE                    | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |