

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

METSECT5MA020

tropik. strujni transfor. za DIN šinu 200/5
kablovi d. 27-sabirnice 10x32 15x25



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PowerLogic
Ime proizvoda	CT
Tip proizvoda ili komponente	Strujni transformator
Sekundarna struja	5 A
Klasa tačnosti	Klasa 0.5 pri 4 VA Klasa 1 pri 7 VA
[in] nazivna struja	200 A

Dopunske informacije

Tip strujnog transformatora	Tropikalizacija za sabirnice i kabl
Odnos strujnog transformatora	200/5
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	12 kA
Dinamička podnosiva struja	2.5 lth
Maksimalni faktor sigurnosti	5
[ue] nazivni napon	< 720 V AC 50/60 Hz
[ui] nazivni napon izolacije	3 kV
Način montiranja	Sistemom na klik Zavrtnjima Izolovani zavrtnj za zaključavanje
Nosači za montažu	DIN šina Sabirnica Montažna ploča
Širina	Spoljašnja strana: 56 mm
Visina	Spoljašnja strana: 80 mm
Dubina	Ram : 43 mm Ukupno : 63 mm
Prečnik	27 mm
Masa proizvoda	0,318 kg
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	3 kV
Električna klasa izolacije	Klasa B
Spoljašnji prečnik kabla	27 mm
Otvor za sabirnice	32.5 x 10.5 25.5 x 15.5
Pečaćenje	Bez

Okruženje

Standardi	IEC 61869-2 VDE 0414
Sertifikacija proizvoda	EAC[RETURN]CE
Ip stepen zaštite	IP20
Relativna vlažnost	0...95 %
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	320 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	35
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	11,641 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.