

# Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## MGU3.490.12

Unica Top/Class - 1 telefonska utičnica - RJ11  
-grafit



### Osnovne informacije

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda              | Unica                                          |
| Tip proizvoda ili komponente | Telefonska utičnica                            |
| Prezentacija uređaja         | Mehanizam                                      |
| Nijansa boje                 | Grafit                                         |
| Tip telefonske utičnice      | RJ11 (4 kontakti) - kategorija 3 pri 16 Mbit/s |

### Dopunske informacije

|                                     |                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Broj utičnica                       | 1                                                      |
| Broj modula                         | 1 modul                                                |
| Povezivanje - priključci            | Vijčani priključci upredene parice                     |
| Način fiksiranja                    | Utično                                                 |
| Materijal                           | ABS (akrilonitril-butadien-stiren): mehanizam poklopca |
| Dubina                              | 23 mm                                                  |
| Širina                              | 22,5 mm                                                |
| Visina                              | 45 mm                                                  |
| Dubina za ugradnju                  | 12 mm                                                  |
| Masa proizvoda                      | 0,013 kg                                               |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | 15...30 °C                                             |
| Temperatura okoline za skladištenje | 0...35 °C                                              |

### Okruženje

|                                |                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ip stepen zaštite              | IP20                                                                                                            |
| Ik stepen zaštite              | IK01                                                                                                            |
| Karakteristike životne sredine | Benzin<br>Tečni sapun<br>Aceton<br>Alkohol<br>Tečnost za čišćenje prozora<br>Ulje<br>Izbeljivač<br>UV otpornost |

### Pakovanje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 4,300 cm |
| Package 1 Width              | 6,500 cm |
| Package 1 Length             | 6,600 cm |
| Package 1 Weight             | 18,000 g |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 2       | BB1       |
| Number of Units in Package 2 | 10        |
| Package 2 Height             | 4,800 cm  |
| Package 2 Width              | 13,600 cm |
| Package 2 Length             | 33,500 cm |
| Package 2 Weight             | 226,000 g |
| Unit Type of Package 3       | S03       |
| Number of Units in Package 3 | 120       |
| Package 3 Height             | 30,000 cm |
| Package 3 Width              | 30,000 cm |
| Package 3 Length             | 40,000 cm |
| Package 3 Weight             | 3,167 kg  |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                                                                           |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                                                                                          |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                                                                                                              |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                                                                                          |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                                                                                    |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                                                                                          |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                                                                                   |
| Profil cirkularnosti         | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja                                                                                                                          |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|