


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

NSYTRV352BL

Linergy standardna redna stezaljka - 35mm²
125A jednostruka 1x1 vijčana - plava



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Linergy
Ime proizvoda	Linergy TR
Tip proizvoda ili komponente	Priključni blok
Kratko ime uređaja	TRV
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Tip priključnog bloka	Standardna
Nivo priključnog bloka	1
Način montiranja	Sistemom na klik
Nazivni poprečni presek	35 mm ²
Dužina	60,2 mm
Boja	Plava
Količina po setu	Set od 50

Dopunske informacije

Širina	16 mm
Visina	65,7 mm
Povezivanje - priključci	1 x vijčani priključak: priključak sa gornje strane (M6) 1 x vijčani priključak: donji (M6)
Number of connections	2
Pozicija priključka	Po strani
Broj mernih ulaza	2
Poprečni presek kabla	1,5...50 Mm ² , fleksibilni kabl bez kablovskog završetka 1,5...50 Mm ² , jednožični kabl sa kablovskim završetkom 1,5...50 Mm ² , fleksibilni kabl sa kablovskim završetkom 1,5...50 mm ² , jednožični kabl bez kablovskog završetka
Moment pritezanja	3,2...3,7 N.m
Dužina ogoljenog dela žice	18 mm
Tip alata	Povezivanje: odvijač Odvajanje: odvijač
[ue] nazivni radni napon	1000 V u skladu sa EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA 690 V u skladu sa ATEX Exe II Ex II 2 GD 600 V cURus
[in] nazivna struja	125 A u skladu sa EN/IEC 60947-7-1 150 A cURus 150 A CSA 126 A u skladu sa ATEX Exe II Ex II 2 GD
Materijal	Poliamid 6/6: izolaciono kućište Legura bakra: priključak i zavrtnj Legura bakra: kratkospojnik Hrom-nikl čelik: opruga
Dielektrični gubitak	0,01 na 1 MHz u skladu sa IEC 60250 0,01 na 1 MHz u skladu sa VDE 0303-T4
Dielektrična konstanta	3,7 na 1 MHz
Otpornost	10000 MΩ.M u skladu sa IEC 60093 10000 MΩ.m u skladu sa VDE 0303-T30

Otpornost površine	1000 GΩ u skladu sa IEC 60093 1000 GΩ u skladu sa VDE 0303-T30
Otpornost promene usled pritiska	500 CTI (> 400 kB) u skladu sa IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) u skladu sa VDE 0303-T30
Otpornost na plamen	V0, debljina 0,8 mm u skladu sa UL 94
Masa proizvoda	61 g
Kompatibilnost grupe proizvoda	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Kompatibilnost proizvoda	Spacial orman




Okruženje

Sertifikacija proizvoda	IEC- Ex[RETURN]EAC[RETURN]cURus[RETURN]JL[RETURN]CSA[RETURN]VDE[RETURN]ATEX
Dielektrična snaga	1000 V u skladu sa IEC 60243-1
Temperatura okoline za rad	-40...130 °C u skladu sa IEC 60216-1 -40...130 °C u skladu sa VDE 0304-T21

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,700 cm
Package 1 Width	6,500 cm
Package 1 Length	6,600 cm
Package 1 Weight	57,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	9,800 cm
Package 2 Width	27,500 cm
Package 2 Length	17,800 cm
Package 2 Weight	2,997 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	1250
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	84,925 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija

18 meseci
