



Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

NU280855M Ram Unica Studio 4 elementa zlatni/krem

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Ime dekorativnog elementa	Unica Studio Metal
Broj dvostrukih modula	Četvorostruki
Pravac instalacije	Horizontalno vertikalno
Tip prekidača	Quadruple
Broj modula	4 x 2 modules
Način pričvršćivanja	Zavrtnjima
Nijansa boje	White aluminium
Side color	Bela (RAL 9003)

Dopunske informacije

Materijal	Polikarbonat: međuploča
Završna obrada	Brušena završna obrada
Količina po setu	Set od 3
Standardi	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Širina	298 mm
Visina	85 mm
Dubina	10 mm
Masa proizvoda	0,063 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK04
Ip stepen zaštite	IP21 D

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,0 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	30,0 cm
Package 1 Weight	64,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	3

Package 2 Height	7,5 cm
Package 2 Width	9,5 cm
Package 2 Length	32 cm
Package 2 Weight	263 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	27
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	2,812 kg

Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Uredba REACH	REACH Deklaracija
Bez SVHC-a REACH	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Održivo pakovanje	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoline	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)	1
Minimalni procenat recikliranog	40