

# Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## GV4PE25B

Motorni prekidač, TeSys GV4, 3P, 25A, Icu  
25kA, termalno magnetni, Everlink terminali



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys GV4
Grupa proizvoda	TeSys Deca TeSys Deca
Kratko ime uređaja	GV4PE
Ime proizvoda	TeSys GV4 TeSys Deca
Tip proizvoda ili komponente	Motorni prekidač
Primena uređaja	Zaštita motora
Tehnologija zaštitne jedinice	Elektronska Termomagnetna

### Dopunske informacije

Broj polova	3P
Kategorija upotrebe	Kategorija A u skladu sa IEC 60947-2 AC-3 u skladu sa IEC 60947-4-1
Radni položaj	Bilo koja pozicija
Snaga motora kw	7,5 KW pri 660...690 V AC 50/60 Hz 5,5 KW pri 400...415 V AC 50/60 Hz 7,5 KW pri 500 V AC 50/60 Hz 9 KW pri 660...690 V AC 50/60 Hz 11 KW pri 660...690 V AC 50/60 Hz 7,5 KW pri 400...415 V AC 50/60 Hz 9 KW pri 400...415 V AC 50/60 Hz 11 KW pri 400...415 V AC 50/60 Hz 9 KW pri 500 V AC 50/60 Hz 11 KW pri 500 V AC 50/60 Hz 15 KW pri 500 V AC 50/60 Hz 15 KW pri 660...690 V AC 50/60 Hz 18,5 kW pri 660...690 V AC 50/60 Hz
Prekidna moć	50 KA Icu pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 25 KA Icu pri 380...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 20 KA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 10 KA Icu pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 35 KA pri 208Y/120 V AC 50/60 Hz u skladu sa UL 60947 35 KA pri 240 V AC 50/60 Hz u skladu sa UL 60947 18 KA pri 480Y/277 V AC 50/60 Hz u skladu sa UL 60947 14 kA pri 600Y/347 V AC 50/60 Hz u skladu sa UL 60947
Tip upravljanja	Ručica
[in] nazivna struja	25 A
Prekostrujna zaštita	425 A
[ue] nazivni radni napon	690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[ui] nazivni napon izolacije	800 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	115 A u skladu sa IEC 60947-4-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV u skladu sa IEC 60947-2
Snaga disipacije po polu	4,6 W
Mehanička trajnost	40000 ciklusa
Električna trajnost	40000 Ciklusa za AC-3 pri 440 V In/2 20000 ciklusa za AC-3 pri 440 V In
Maksimalni radni ciklus	25 ciklusa/h

Vremensko opterećenje	Neprekidno u skladu sa IEC 60947-4-1
Povezivanje - priključci	EverLink BTR vijčani priključak (gornji) 1 kabl(ovi) 1,5...70 mm <sup>2</sup> - jednožični EverLink BTR vijčani priključak (gornji) 1 kabl(ovi) 1,5...50 mm <sup>2</sup> - fleksibilni EverLink BTR vijčani priključak (donji) 1 kabl(ovi) 2,5...95 mm <sup>2</sup> - jednožični EverLink BTR vijčani priključak (donji) 1 kabl(ovi) 2,5...70 mm <sup>2</sup> - fleksibilni
Moment pritezanja	9 N.M 16...95 mm <sup>2</sup> 5 N.m 1,5...10 mm <sup>2</sup>
Mehanička robusnost	Vibracije: +/- 1 mm 2...13.2 Hz u skladu sa IEC 60068-2-6 Vibracije: 0.7 gn 13.2...100 Hz u skladu sa IEC 60068-2-6 Udara: 15 gn 11 ms u skladu sa IEC 60068-2-27
Osetljivost gubitka faze	Da u skladu sa IEC 60947-4-1
Visina	155 mm
Širina	81 mm
Dubina	116 mm
Masa proizvoda	1,45 kg
Boja	Siva (RAL 7016)
Pogodno za izolaciju	Da u skladu sa IEC 60947-1

## Okruženje

Standardi	CSA C22.2 No 60947-4-1 UL 60947-4-1 EN/IEC 60947-4-1 EN/IEC 60947-2
Sertifikacija proizvoda	IEC[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]EAC[RETURN]ATEX[RETURN]EU-RO MR
Klimatska izdržljivost	U skladu sa IACS E10
Ik stepen zaštite	IK07 u skladu sa IEC 62262
Stepen zaprljanosti	3
Ip stepen zaštite	IP40 u skladu sa IEC 60529
Temperatura okoline za skladištenje	-50...85 °C
Otpornost na vatru	960 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Nadmorska visina za rad uređaja	5000 m
Temperatura okoline za rad	-25...70 °C

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16,8 cm
Package 1 Width	11,0 cm
Package 1 Length	22,0 cm
Package 1 Weight	1,6 kg
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	9 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 <a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	 <a href="#">Da</a>
Izjava o zaštiti okoliša	 <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>

Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

### Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------