

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

RXM2LB2P7

minijaturni utični relej - Zelio RXM2L - 2 C/O - 230 V AC - 5 A - sa LED

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony Electromechanical Relays
Potiskivanje interferencije kalema	Bez
Ime serije	Minijaturni
Tip proizvoda ili komponente	Utični relej
Kratko ime uređaja	RXM
Tip kontakata i sastav	2 C/O
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu	5 A pri -40...55 °C

Dopunske informacije

Operacija kontakata	Standardna
Napon upravljačkog kola	230 V AC 50/60 Hz
Statusne led lampice	Sa
Tip upravljanja	Bez tastera
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	4 kV tokom 1.2/50 μs u skladu sa IEC 61810-7
[ie] nazivna radna struja	5 A (AC-1/DC-1) NO u skladu sa IEC 2,5 A (AC-1/DC-1) NC u skladu sa IEC 1 A pri 28 V (DC-13) NO
Minimalna preklopna moć	25 mW subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc
Prosečna potrošnja u va	1,2 AC
Vreme uključenja/isključenja	20 ms između isključenja kalema i uključenja kontakta zakasnelog isključenja 20 ms između uključenja kalema i uključenja kontakta zakasnelog uključenja
Cad ukupna širina	21 mm
Cad ukupna visina	27 mm
Cad ukupna dubina	46 mm
Minimalna struja preklapanja	5 mA subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc
Minimalni napon preklapanja	5 V subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc
Nazivno ograničenje napona	184...253 V AC
[ui] nazivni napon izolacije	250 V u skladu sa IEC
Maksimalni napon preklapanja	250 V AC 28 V DC
Prag napona propada	>= 0.15 U _c AC
Struja opterećenja	5 A pri 250 V AC 5 A pri 28 V DC
Maksimalna moć preklapanja	1250 VA AC 140 W DC
Prosečan otpor	16500 Ω pri 23 °C +/- 15 %
Mehanička trajnost	10000000 ciklusa
Električna trajnost	100000 Ciklusa za rezistivno opterećenje 50000 ciklusa, 1 A pri 28 V, DC-13 NO
Sigurnosni podaci o pouzdanosti	B10d = 100000
Broj operacija	<= 1200 ciklusa/h pod opterećenjem <= 18000 ciklusa/h bez opterećenja
Koeficijent upotrebe	20 %

Dielektrična snaga	2000 V AC između kalema i kontakta sa osnovna izolacija izolacijom 2000 V AC između polova sa osnovna izolacija izolacijom 1000 V AC između kontakata sa mikrorazdvajanje izolacijom
Kategorija zaštite	RT I
Stepen zaprljanosti	3
Radni položaj	Bilo koja pozicija
Test nivoi	Nivo A grupna ugradnja
Prodaja po nedeljivim količinama	10
Materijal kontakata	Legura srebra (Ag/Ni)
Masa proizvoda	0,031 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP40 conforming to IEC 60529
Standardi	CE IEC 61810-1 (iss. 2)
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Otpornost na vibracije	3 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10...50 Hz)uključenje u skladu sa IEC 60068-2-6 6 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10...50 Hz)kada uređaj nije u radu u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	30 gn za kada uređaj nije u radu u skladu sa IEC 60068-2-27 10 gn za u radu u skladu sa IEC 60068-2-27

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	3,000 cm
Package 1 Length	4,500 cm
Package 1 Weight	32,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	3,000 cm
Package 2 Width	10,500 cm
Package 2 Length	12,000 cm
Package 2 Weight	348,000 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	8,612 kg

Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Uredba REACH	REACH Deklaracija
Bez SVHC-a REACH	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Održivo pakovanje	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoline	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj	No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)	20

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------