



Produktdata

Enhetens korta namn	ATV212
Produktdestination	Asynkronmotorer
Nätverkets antal faser	3 fas
Motoreffekt kW	22 kW
Motoreffekt hp	30 hp
Matningsspännings gränser	323...528 V
Frekvens på matningsspänning	50...60 Hz - 5...5 %
Linjeström	33,1 A vid 480 V 41,1 A vid 380 V
Produktområde	Altivar 212
Typ av produkt eller komponent	Frekvensomriktare
Specifik produktanvändning	Pumpar och fläktar i HVAC
Kommunikationsprotokoll	Modbus METASYS N2 BACnet LonWorks APOGEE FLN
[Us] driftspänning	380...480 V - 15...10 %
EMC-filter	Klass C1 EMC filter inbyggt
IP klass	IP55

Teknisk data

Skenbar effekt	33,2 kVA vid 380 V
Kontinuerlig utgångsström	43,5 A vid 380 V 43,5 A vid 460 V
Maximal transient ström	47,9 A för 60 s
Frekvensomriktarens utfrekvens	0,5...200 Hz
Hastighetsområde	1...10
Hastighetsnoggrannhet	+/- 10 % av nominell eftersläpning 0.2 Tn to Tn
Lokal indikering	1 LED (röd)DC bus magnetiseras:
Utgångsspänning	<= matningsspänning
Isolation	Elektriskt mellan effektuttag och kontroller
Typ av kabel	IEC kabel utan montage kit: 1 kablar vid 45 °C, koppar 90 °C / XLPE/EPR IEC kabel utan montage kit: 1 kablar vid 45 °C, koppar 70 °C / PVC UL 508 kabel med UL Typ 1 kit: 3 kablar vid 40 °C, koppar 75 °C / PVC
Elektrisk anslutning	Plint 2,5 mm ² / AWG 14VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES: Plint 25 mm ² / AWG 3L1/R, L2/S, L3/T: Plint 50 mm ² / AWG 1/0U/T1, V/T2, W/T3:
Åtdragningsmoment	0,6 N.M (VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES) 4,3 N.M, 38 lb.in (L1/R, L2/S, L3/T) 24 N.m, 212 lb.in (U/T1, V/T2, W/T3)
Matning	Intern matning för referenspotentiometer (1-10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 A, protection type: överbelastning och kortslutningsskydd Intern försörjning: 24 V DC (21...27 V), <200 A, protection type: överbelastning och kortslutningsskydd

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här. Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifik användares applikationer. Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.

Samplingslängd	2 Ms +/- 0.5 ms F diskret 2 Ms +/- 0.5 ms R diskret 2 Ms +/- 0.5 ms RES diskret 3,5 Ms +/- 0.5 ms VIA analog 22 ms +/- 0.5 ms VIB analog
Responstid	2 ms, tolerans +/- 0.5 ms FM för analog utgång(ar) 7 ms, tolerans +/- 0.5 ms FLA, FLC för diskret utgång(ar) 7 ms, tolerans +/- 0.5 ms FLB, FLC för diskret utgång(ar) 7 ms, tolerans +/- 0.5 ms RY, RC för diskret utgång(ar)
Noggrannhet	+/- 0.6 % (VIA) för en temperatur variation 60 °C +/- 0.6 % (VIB) för en temperatur variation 60 °C +/- 1 % (FM) för en temperatur variation 60 °C
Linjärt fel	: +/- 0,15 % av max värde för ingångs/utgångsmodul VIA : +/- 0,15 % av max värde för ingångs/utgångsmodul VIB : +/- 0.2 % för utgång FM
Analog utgångstyp	Konfigurerbar spänning via omkopplare FM 0...10 V DC, impedans: 7620 Ohm, upplösning 10 bitar Konfigurerbar ström via omkopplare FM 0...20 mA, impedans: 970 Ohm, upplösning 10 bitar
Diskret utgångstyp	Konfigurerbar relälogik: (FLA, FLC) NO - 100000 cycles Konfigurerbar relälogik: (FLB, FLC) NC - 100000 cycles Konfigurerbar relälogik: (RY, RC) NO - 100000 cycles
Minsta switchningsström	3 mA vid 24 V DC för konfigurerbar relälogik
Maximal switchningsström	5 A vid 250 V AC på resistiv last - $\cos \phi = 1$ - L/R = 0 ms (FL, R) 5 A vid 30 V DC på resistiv last - $\cos \phi = 1$ - L/R = 0 ms (FL, R) 2 A vid 250 V AC på induktiv last - $\cos \phi = 0,4$ - L/R = 7 ms (FL, R) 2 A vid 30 V DC på induktiv last - $\cos \phi = 0,4$ - L/R = 7 ms (FL, R)
Digital ingångstyp	Programmerbar F 24 V DC, med PLC nivå 1, impedans: 4700 Ohm Programmerbar R 24 V DC, med PLC nivå 1, impedans: 4700 Ohm Programmerbar RES 24 V DC, med PLC nivå 1, impedans: 4700 Ohm
Digital ingångslogik	Positiv logik (source) (F, R, RES), ≤ 5 V (status 0), ≥ 11 V (status 1) Negativ logik (sink) (F, R, RES), ≥ 16 V (status 0), ≤ 10 V (status 1)
Dielektrisk styrka	3535 V DC mellan jord och kraft plintar 5092 V DC mellan kontroll och kraft plintar
Isolationsresistans	≥ 1 MOhm 500 V DC i en minut
Frekvensupplösning	0.1 Hz displayenhet: 0.024/50 Hz analog ingång:
Kommunikationsservice	Inhiberbar övervakning Läs enhetsidentifikation (43) Skriv enkla register (06) Time out inställning från 0,1 till 100s Läs hållregister (03), 2 ord maximalt Skriv multipla register (16) 2 ord maximalt
Optionskort	Kommunikationskort för LonWorks
Applikation	HVAC
Digitala utgångar	2
Analog ingångar	2
Analog ingång	Konfigurerbar spänning via omkopplare VIA: 0...10 V DC 24 V max, impedans: 30000 Ohm, upplösning 10 bitar Konfigurerbar spänning VIB: 0...10 V DC 24 V max, impedans: 30000 Ohm, upplösning 10 bitar Konfigurerbar PTV givare VIB: 0...6 givare, impedans: 1500 Ohm Konfigurerbar ström via omkopplare VIA: 0...20 mA, impedans: 250 Ohm, upplösning 10 bitar
Analog utgångar	1
Fysiskt gränssnitt	2-tråds RS 485
Typ av kontakt	1 RJ45 1 öppen stil
Sändningshastighet	9600 bps eller 19200 bps
Transmission ram	RTU
Antal adresser	1...247
Dataformat	8 bitar, 1 stopp, udda jämn eller ingen konfigurbar paritet
Typ av polarisering	Ingen impedans

Asynkronmotor profil	Spänning/Frekvensförhållande, 5 punkter Spänning/Frekvensförhållande, automatisk IR kompensering (U/f + automatisk U ₀) Spänning/Frekvensförhållande - energispar, kvadratisk U/f Flux vektor kontroll utan pulsgivare, standard Spänning/frekvensförhållande, 2 punkter
Momentnoggrannhet	+/- 15 %
Transient övermoment	120 % av nominellt motormoment +/- 10 % för 60 s
Accelerations- och retardationsramper	Linjära justerbar separat från 01-3200 s Automatiskt baserat på lasten
Kompensation av eftersläpning på motorn	Automatisk oavsett belastning Inte tillgänglig i spänning / frekvensförhållande motorstyrning Justerbar
Switchfrekvens	6...16 kHz Justerbar 8...16 kHz med nedklassningsfaktor
Nominell växlingsfrekvens	8 kHz
Bromsning till stillastående	Genom DC-injektion
Nätverksfrekvens	47.5...63 Hz
Kortslutningsström I _{k3} (I _{sc})	22 kA
Skyddstyp	Överhettningsskydd: omvandlare Termisk effekt skede: omvandlare Kortslutning mellan motorfaserna: omvandlare Fasavbrott på ingång: omvandlare Överström mellan utgångsfaserna och jord: omvandlare Överspänningar i DC-bussen: omvandlare Avbrott på styrkretsen: omvandlare Mot överskridande av hastighetsbegränsning: omvandlare Över- och underspänning: omvandlare Fasunderspänning: omvandlare Mot inkommande fasförlust: omvandlare Termiskt skydd: Motor Fasfel motor: Motor Med PTC prob: Motor
Bredd	284 mm
Höjd	720 mm
Djup	315 mm
Produktens vikt	58,5 kg

Miljö

Föreningegrad	3 överensstämmer med IEC 61800-5-1
IP-kapslingsklass	IP55 överensstämmer med EN/IEC 61800-5-1 IP55 överensstämmer med EN/IEC 60529
Vibrationsbeständighet	1.5 mm (f= 3...13 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6 1 gn (f= 13...200 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-8
Chocktålighet	15 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Miljökaraktäristik	Klass 3C1 överensstämmer med IEC 60721-3-3 Klass 3S2 överensstämmer med IEC 60721-3-3
Ljudnivå	59,9 dB överensstämmer med 86/188/EEC
Höjd över havet	1000...3000 m begränsad till 2000 m för hörnjordat distributionsnät med strömnedklassning 1 % per 100 m <= 1000 m utan nedklassning
Relativ fuktighet	5...95 % utan kondensering överensstämmer med IEC 60068-2-3 5...95 % utan droppande vatten överensstämmer med IEC 60068-2-3
Omgivningstemperatur vid drift	-10...40 °C (utan nedklassning) 40...50 °C (med nedklassningsfaktor)
Driftsläge	Vertikalt +/- 10 grader
Produktcertifieringar	UL NOM 117 C-Tick CSA
Märkning	CE

Standarder	EN 61800-3 miljöer 2 kategori C3 IEC 61800-3 miljöklass 1 kategori C1 EN 61800-3 EN 61800-3 miljöer 1 kategori C1 EN 61800-5-1 IEC 61800-3 miljöklass 2 kategori C1 EN 55011 grupp 1 klass B IEC 61800-3 EN 61800-3 miljöer 1 kategori C2 IEC 61800-3 miljöklass 1 kategori C2 EN 61800-3 kategori C1 IEC 61800-3 kategori C1 IEC 61800-3 miljöklass 1 kategori C3 EN 61800-3 miljöer 2 kategori C2 IEC 61800-3 miljöklass 2 kategori C2 EN 61800-3 miljöer 1 kategori C3 EN 61800-3 miljöer 2 kategori C1 IEC 61800-5-1 IEC 61800-3 miljöklass 2 kategori C3
Monterings sätt	Med kylfläns
Elektromagnetisk kompatibilitet	Elektrostatisk urladdning immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-2 Strålade radiofrekventa elektromagnetiska fält immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3 Elektrisk snabb transient / burst immunitet test nivå 4 överensstämmer med IEC 61000-4-4 1.2/50 µs - 8/20 µs immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-5 Genomfört radiofrekvens immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-6 Spänningsdippar och avbrottskänslighets test överensstämmer med IEC 61000-4-11
Reglering slinga	Justerbar PI regulator
Omgivande lufttemperatur för lagring	-25...70 °C

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	34 kg
Förpackning 1 höjd	45 cm
Förpackning 1 bredd	44 cm
Förpackning 1 längd	114 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------