

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYPLAZ5123G

slobod. poliesterski orman PLAZ sa podnožjem
otvoreno dno VŠD500x1250x320 IP54



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Thalassa
Ime proizvoda	Thalassa PLA
Enclosure type	Više namena
Tip proizvoda ili komponente	Pogodan orman
Version	PLAZ
Nominal height	500 mm
Nominal width	1250 mm
Nominal depth	320 mm
Montaža ormara	Slobodnostojeći
Sastav uređaja	1 gornji deo 1 deo dna ormara 2 bočni deo 2 vrata 2 zadnji panel 1 postolje

Dopunske informacije

Tip kućišta	Zatvoren gornji deo, otvoreni donji deo-delovi za sastavljanje sa bočnim stranama
Tip vrata	Ravna prednji deo
Broj vrata	2 vrata
Otvaranje vrata	Nadesno i nalevo (120 °)
Tip brave	Ručica za zaključavanje u 2 tačke, 5 mm dvostruki prorez
Dostupnost za operacije	Zadnji deo Prednji deo Dno
Odvojivi delovi	Vrata sa šarkama Zadnji panel sa elementom za fiksiranje
Materijal	Poliester ojačan staklenim vlaknima
Boja	Siva (RAL 7035)
Standardi	IEC 62208
Sertifikacija proizvoda	Veritas
Električna klasa izolacije	Klasa II

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP54 u skladu sa IEC 60529 (postolje tipa otvorenog dna)
Ik stepen zaštite	IK10 u skladu sa IEC 62262 (ravna vrata)
Otpornost na vatru	960 °C u skladu sa IEC 62208
Temperatura okoline za skladištenje	-35...90 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	56,5 cm
Package 1 Width	128,0 cm
Package 1 Length	35,0 cm
Package 1 Weight	31,033 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda