

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU360154

Prijemnik Bluetooth ugradni



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Tip proizvoda ili komponente	Audio prijemnik
Prezentacija uređaja	Mehanizam

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Ugradno
Način pričvršćivanja	Zavrtnjima Kukicama
Sastav uređaja	1 audio prijemnik 1 napajanje
Tip komunikacije	Bluetooth (10 m)
Tip priključka	Priključak (3,5 mm), 62 Ohm
Nijansa boje	Anthracite (RAL 7021)
[ue] nazivni napon	Audio prijemnik: 15/16 V DC Napajanja: 265 V AC 47...63 Hz
Potrošnja struje	4.5...100 mA sa Bluetooth-om 4.5...75 mA sa priključkom
Maksimalna potrošnja u w	12 W za napajanja
Naponski ulaz	100 mVrms sa priključkom
Napon izlaza	15 V DC napajanja:
Struja izlaza	800 mA napajanja
Nazivna izlazna snaga	0 W 2,5 W 5 W 1,5 W
Left/right channel separation	58 dB
Propusni opseg	45...20000 Hz
Odnos signal/šum	84 dB
Bluetooth identification number	0...9999
Frekvencija prenosa	2,4 GHz
RF Power transmitter	7 dBm
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica
Temperatura okoline za rad uređaja	0...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	0...60 °C
Visina	45,2 mm
Širina	44,75 mm
Dubina	42,15 mm
Dubina za ugradnju	33,45 mm
Masa proizvoda	0,24 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Ik stepen zaštite	IK01

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Package 1 Width	10,500 cm
Package 1 Length	14,500 cm
Package 1 Weight	223,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	7,132 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da