

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

OVA50325E Teleur 100 - upravljačka jedinica



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Teleur
Ime dekorativnog elementa	Teleur 100
Tip proizvoda ili komponente	Daljinska kontrola za protivpaničnu rasvetu
Primena uređaja	Upravljanje
Broj baterija	5 x 1,2 V 0,5 Ah Ni-Cd (nikl-kadmijum)

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Exiway Exiway Easyled oprema protivpanične svetiljke Exiway Exiway One oprema protivpanične svetiljke Rilux Rilux oprema protivpanične svetiljke Exiway Europa oprema protivpanične svetiljke Exiway Guardian oprema protivpanične svetiljke Exiway Quick Signal znak izlaza u slučaju opasnosti Exiway Lys znak izlaza u slučaju opasnosti Exiway Astro Guida znak izlaza u slučaju opasnosti Exiway Slim Teatro znak izlaza u slučaju opasnosti Exiway Slim Signal znak izlaza u slučaju opasnosti Exiway Everdry oprema protivpanične svetiljke Exiway Exiway Plus oprema protivpanične svetiljke Exiway Exiway Class oprema protivpanične svetiljke Exiway univerzalno oprema protivpanične svetiljke Exiway Maxi Slim znak izlaza u slučaju opasnosti Exiway Click Signal znak izlaza u slučaju opasnosti
[ue] nazivni radni napon	200...230 V 50 Hz
Nazivna snaga u va	2,5 VA
Vreme punjenja	24 sati
Udaljenost u radu	500 m sa 1 mm ² kabl100
Materijal	PC (polikarbonat): kućište
Izolacija	Dvostruko izolovano
9 mm redovi	9
Visina	102 mm
Širina	77 mm
Dubina	81 mm
Masa proizvoda	0,3 kg

Okruženje

Otpornost na vatru	650 °C
Standardi	UL 94 V2 EN 60598-2-22

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8 cm
Package 1 Width	9 cm
Package 1 Length	10,6 cm
Package 1 Weight	342 g

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------