



Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3A3607

Profibus DP komunikacioni modul

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar
Tip proizvoda ili komponente	Komunikacioni modul
Pribor / posebna kategorija	Komunikacioni pribor

Dopunske informacije

Kompatibilnost proizvoda	Lexium 32M
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 32 Altivar Machine ATV340 osim Sercos regulatora Altivar Easy 610 Lexium 32 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV320 Altivar Process Modular
Protokol komunikacionog porta	Profibus DP V1
Električna veza	1 ženski konektor SUB-D 9
Brzina prenosa	9.6 kbps...12 Mbps
Adresiranje	1...126 podesivo na panelu/SoMove softveru Podešavanje konfiguracije
Komunikacioni servis	4 konfigurabilna telegrama Mapiranje procesnih podataka mastera Parametri u skladu sa PROFIdrive V4.1 Nekoliko DP V1 načina slanja poruka Profil regulatora native ATV32 u skladu sa IEC 61800-7-201 (CiA 402)
Tip displeja	1 LED za RUN 1 LED za grešku bus-a (BF)
Dijagnostička funkcija	Dijagnostika sa statusom frekventnog regulatora Prebacivanje/Zamena master frekventnog regulatora (MS0 i MS1) Standardni identifikacioni zahtevi i zahtevi za održavanje
Komunikacioni profil	PROFIdrive CiA 402

Okruženje

Standardi	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
-----------	---------------------------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,700 cm
Package 1 Width	6,100 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	65,000 g

Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,643 kg

Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
SCIP broj	F26c5dc1-8fcc-4cb7-9720-cb35026be240
Uredba REACh	REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoline	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a	Da
Povraćaj	No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)	104

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------