

Product data sheet

Characteristics

9001K3L35LGGH13

Tipka 600 V AC 10 A 30 mm T-K



Glavno

Serijska izdelka	Harmony 9001K
Izdelek ali sestavni del	Osvetljena tipka
Kratko ime naprave	9001K
Tip upravljanja	Povratna vzmet
Profil operaterja	Zelena Podometna, Neoznačeno
Dodatne informacije za operaterja	Metal guard

Komplementarno

Material roba	Kovinski
Montažni premer	30 mm
Oblika glave signalne enote	Osmerokotno
Izvor svetlobe	LED
Izvor svetlobe	LED
Grlo žarnice	BA 9s
Napeljava svetlobnega bloka	Neposredna
[Us] Nazivna napajalna napetost	24 do 28 V AC/DC
Tip kontakta in sestava	1 C/O
Priključki - terminali	Vijačni priključki 1 x 0,22 do 2 x 1,5 mm ² v skladu s/zIEC 60947-1
Zatezni moment	0,8 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
Oblika glave vijaka	Križne reže
Mehanska vzdržljivost	5000000 ciklov
Delovni položaj	Katerikoli položaj
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	250 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	2,5 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Material kontaktov	Kontakti s srebrno zlitino
Premik kontakta	Standard
Pozitivna odprtina	Brez
Kratkostična zaščita	10 A Varovalka modula v skladu s/zIEC 60947-5-1
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	10 A
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok	12 KA pri600 V AC-15, 7200 VA 15 KA pri480 V AC-15, 7200 VA 30 KA pri240 V AC-15, 7200 VA 60 KA pri120 V AC-15, 7200 VA
Nazivna odklopna zmogljivost	1,2 KA pri600 V AC-15, 720 VA 1,5 KA pri480 V AC-15, 720 VA 3 KA pri240 V AC-15, 720 VA 6 KA pri120 V AC-15, 720 VA 0,1 KA pri600 V DC-13 0,27 KA pri250 V DC-13 0,55 kA pri125 V DC-13
Teža izdelka	0,175 kg
Predstavitev naprave	Kompletni izdelek
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče	Zelena

[Us] Nazivna napajalna npetost	24 do 28 V
Barva vira svetlobe	Zelena
Profil operaterja	Podometna
Tip upravljanja	Povratna vzmet
Velikost	30 mm

Okolje

Standardi	IEC 60947-1 JIS C 4520 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 št. 14 JIS C 852 IEC 60947-5-4
Certifikati izdelkov	NEMA[RETURN]UL 508
Zaščitna obdelava	TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Odpornost proti vibracijam	7 gn (f = 2...500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	50 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Prenapetostna kategorija	Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite	IP66 v skladu s/zIEC 60529
Stopnja zaščite NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	6,000 cm
Paket 1 Širina	11,300 cm
Paket 1 Dolžina	5,000 cm
Paket 1 Teža	192,000 g
Embalažna enota Paketa 2	S01
Število enot v Paketu 2	14
Paket 2 Višina	15,000 cm
Paket 2 Širina	15,000 cm
Paket 2 Dolžina	40,000 cm
Paket 2 Teža	2,867 kg


Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------


Dimensions



e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Contact Block Mounting Position


Top and Rear views



- (1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)
(2) Operator
(3) Locating notch
(4) Side 1
(5) Side 2

Panel Cut-Out

Clearance



Legend plate	a min.		b min.	
	mm	in.	mm	in.
9001KN2••	57.2	2.25	44.5	1.75
9001KN3••	57.2	2.25	50.8	2.00

Individual Cut-outs Details

2 alternatives

mm
in.

