

Product data sheet

Characteristics

9001SKR1GH5

Tipka 600 V AC 10 AMP 30 mm sk + možnosti



Glavno

Serijska izdelka	Harmony 9001SK
Izdelek ali sestavni del	Tipka
Kratko ime naprave	9001SK
Tip upravljanja	Povratna vzmet
Profil operaterja	Zelena Podometna, Neoznačeno
Dodatne informacije za operaterja	Plastična zaščita

Komplementarno

Material roba	Plastika
Montažni premer	30 mm
Oblika glave signalne enote	Osmerokotno
Tip kontakta in sestava	1 NO
Premik kontakta	Standard
Priključki - terminali	Vijačni priključki 1 x 0,22 do 2 x 1,5 mm ² v skladu s/zEN/IEC 60947-1
Zatezni moment	0,8 N.m v skladu s/zEN/IEC 60947-1
Oblika glave vijaka	Križne reže
Mehanska vzdržljivost	5000000 ciklov
Delovni položaj	Katerikoli položaj
[Ie] nazivni obratovalni tok	3 A pri 240 V, AC-15, A600-Q600 0,55 A pri 125 V, DC-13, A600-Q600
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	250 V (stopnja onesnaženosti 3) v skladu s/zEN/IEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	2,5 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-1
Material kontaktov	Kontakti s srebrno zlitino
Pozitivna odprtina	Brez
Kratkostična zaščita	10 A Varovalka modula v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	10 A
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok	12 kA pri 600 V AC-15, 7200 VA 15 kA pri 480 V AC-15, 7200 VA 30 kA pri 240 V AC-15, 7200 VA 60 kA pri 120 V AC-15, 7200 VA 0,1 kA pri 600 V DC-13 0,27 kA pri 250 V DC-13 0,55 kA pri 125 V DC-13
Nazivna odklopna zmogljivost	3 kA pri 240 V AC-15, 720 VA 6 kA pri 120 V AC-15, 720 VA 1,2 kA pri 600 V AC-15, 720 VA 1,5 kA pri 480 V AC-15, 720 VA 0,1 kA pri 600 V DC-13 0,27 kA pri 250 V DC-13 0,55 kA pri 125 V DC-13
Teža izdelka	0,086 kg
Predstavitev naprave	Kompletni izdelek
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče	Zelena
Profil operaterja	Podometna

Tip upravljanja	Povratna vzmet
Velikost	30 mm

Okolje

Standardi	EN/IEC 60947-5-1 UL 508 JIS C 4520 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 JIS C 852 CSA C22.2 št. 14
Certifikati izdelkov	NEMA[RETURN]UL 508
Zaščitna obdelava	TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Odpornost proti vibracijam	7 gn (f = 2...500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	50 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Razred električnega udara	Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite	IP66 v skladu s/zIEC 60529
Stopnja zaščite NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	5,588 cm
Paket 1 Širina	4,826 cm
Paket 1 Dolžina	9,398 cm
Paket 1 Teža	68,039 g


Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------


Dimensions



e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Contact Block Mounting Position

Top and Rear views



(1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)

(2) Operator

(3) Locating notch

(4) Side 1

(5) Side 2