

Product data sheet

Characteristics

A9C20864

Acti9 - iCT kontaktor, 63 A 4 NO 220 do 240 V
50 Hz



Glavno

Ponudba izdelkov	Acti9
Ime izdelka	Acti9 iCT
Izdelek ali sestavni del	Kontaktor
Kratko ime naprave	ICT
Aplikacija naprave	Motor-ogrevanje-osvetljiva
Poles	4P
Najvišji [I _e] nazivni obratovalni tok	63 A AC-7A 20 A AC-7B
Konfiguracija kontaktov	4 NO
Tip omrežja	AC
Tip krmiljenja	Daljiniec
[U _c] Krmilna napetost	220 do 240 V AC 50 Hz

Komplementarno

Omrežna frekvenca	50 Hz
[U _e] Nazivna operativna napetost	400 V AC 50 Hz
Največja moč	2,1 W 400 V AC
[U _i] Nazivna izolacijska trdnost	500 V AC 50/60 Hz
[U _{imp}] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	4 kV
Tip krmilnega signala	Vzdrževani
Preklopna frekvenca	100 preklopnih opearcij/dan
Lokalno signaliziranje	Akcijski indikator
Poraba energije pri zadrževanju v VA	6,5 VA
Vklopna moč v VA	53 VA
Montažni način	Konektor za spenjanje
Montažna podpora	35 mm simetrična DIN letev
9 mm rastri	6
Višina	85 mm
Širina	54 mm
Globina	60 mm
Barva	Bela
Mehanska vzdržljivost	1000000 ciklov
Električna vzdržljivost	100000 Ciklov IEC/EN 61095 63 A 50 Hz AC-7A 30000 Ciklov IEC/EN 61095 20 A 50 Hz AC-7B 30000 Ciklov IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 Ciklov EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 Ciklov EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 Ciklov EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A 30000 ciklov EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Povezave - terminali	Krmilno vezje Tunelski tip terminalov 2 1,5 mm ² Togo Krmilno vezje Tunelski tip terminalov 1 1,5...2,5 mm ² Togo Močnostni tokokrog Tunelski tip terminalov 1 6...16 mm ² Prilagodljiv Močnostni tokokrog Tunelski tip terminalov 1 6...25 mm ² Togo Krmilno vezje Tunelski tip terminalov 2 1,5...2,5 mm ² Prilagodljiv
Zatezni moment	Krmilno vezje: 0,8 N.m Močnostni tokokrog: 3,5 N.m

Združljivost izdelkov	IACTs IATet IACTc IACTp
Kompatibilnostna koda	ICT
Tržni segment	Majhno komercialno Stanovanjska

Okolje

Standardi	IEC/EN 61095
Stopnja hrupa	30 dB
Desipacija toplote	2,1 W pri 50/60 Hz
IP stopnja zaščite	IP20 v skladu s/z IEC 60529 IP40 (Modularna omara) v skladu s/z IEC 60529
Stopnja onesnaženosti	2
Tropikalizacija	2 v skladu s/z EN 60947-4-1 2 v skladu s/z EN 61095 2 v skladu s/z IEC 1095
Relativna vlažnost	95 % pri 55 °C
Nadmorska višina delovanja	2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-5...60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	5,8 cm
Paket 1 Širina	11,1 cm
Paket 1 Dolžina	12,1 cm
Paket 1 Teža	359 g
Embalažna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	4
Paket 2 Višina	11,5 cm
Paket 2 Širina	12,5 cm
Paket 2 Dolžina	25 cm
Paket 2 Teža	1,512 kg
Embalažna enota Paketa 3	S03
Število enot v Paketu 3	24
Paket 3 Višina	30 cm
Paket 3 Širina	30 cm
Paket 3 Dolžina	40 cm
Paket 3 Teža	9,54 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstvi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------