

Product data sheet

Characteristics

A9D22616

Acti 9 DPN Vigi K - RCBO - 1P+N - 16A - B
karakteristika - 6kA - 30 mA - tip AC



Glavno

Skupina izdelkov	Acti 9
Ime izdelka	Acti 9 DPN Vigi K
Izdelek ali sestavni del	Residualni tokovni odklopnik z nadtokovno zaščito (RCBO)
Kratko ime naprave	DPN Vigi K
Aplikacija naprave	Distribucija
Opis polov	1P + N
Število zaščitnih polov	1
Nevtralni položaj	Levo
[In] Nazivni tok	16 A
Tip omrežja	AC
Tehnologija zaščitne enote	Termomagnetni
Koda krivulje	B
Občutljivost zemljostične zaščite	30 mA
Zakasnitev zemljostične zaščite	Trenutne
Razred zemljostične zaščite	Tip AC
Izklopna zmogljivost	6000 A Icn pri 220 do 240 V AC 50 Hz v skladu s/z EN/IEC 61009-2-1
Oznake kakovosti	VDE

Komplementarno

Complementary	Zunanji
Omrežna frekvenca	50 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost	220 do 240 V AC 50 Hz
Magnetna meja izklopa	3 do 5 x In
Tehnologija izklopa za diferenčni tok	Neodvisno od napetosti
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost	6000 A 100 % x Icn 220 do 240 V AC 50 Hz EN/IEC 61009-2-1
Nazivna zmogljivosti odklopa in vklopa	Idm 4500 A pri 220 do 240 V AC 50 Hz v skladu s/z EN/IEC 61009-2-1
Razred omejitve	3 v skladu s/z EN/IEC 61009-2-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	400 V AC 50 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	4 kV
Indikacija položaja kontakta	Da
Tip krmiljenja	Preklop
Lokalno signaliziranje	ON, OFF, zemljostična napaka
Montažni način	Konektor za spenjanje
Montažna podpora	DIN letev
Priključni raster	9 mm Med fazo in nevtralnim vodnikom
9 mm rastri	4
Višina	81 mm
Širina	36 mm
Globina	72 mm

Teža izdelka	125 g
Barva	Bela (RAL 9003)
Mehanska vzdržljivost	20000 ciklov
Električna vzdržljivost	20000 ciklov
Povezave - terminali	Tunelski tip terminala Faza1...25 mm ² Togo Tunelski tip terminala Nevtralno1...16 mm ² Togo Tunelski tip terminala Faza1...16 mm ² Prilagodljiv Tunelski tip terminala Nevtralno1...10 mm ² Prilagodljiv
Dolžina blankiranja žice	15 mm for Zgoraj ali spodaj connection
Zatezni moment	2 N.m Zgoraj ali spodaj
Zemljostična zaščita	Integriran

Okolje

Standardi	EN/IEC 61009-2-1
IP stopnja zaščite	IP20 v skladu s/zIEC 60529 IP40 (Modularna omara) v skladu s/zIEC 60529
Stopnja onesnaženosti	3
Prenapetostna kategorija	III v skladu s/zIEC 60364
Elektromagnetna združljivost	8/20 µs impulse withstand, 250 A v skladu s/zEN/IEC 61009-2-1
Relativna vlažnost	95 % pri 55 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-5...40 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-30...70 °C

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	4,000 cm
Paket 1 Širina	8,000 cm
Paket 1 Dolžina	10,000 cm
Paket 1 Teža	217,300 g
Embalažna enota Paketa 2	S03
Število enot v Paketu 2	54
Paket 2 Višina	30,000 cm
Paket 2 Širina	30,000 cm
Paket 2 Dolžina	40,000 cm
Paket 2 Teža	12,150 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladno z izjemami
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Vsebnost halogena	Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena