

Product data sheet
Characteristics

A9F83670

iC60H - miniaturni odklopnik - 1P + N - 0,5 A -
karakt. B



Predstavitev

Aplikacija naprave	Distribucija
Skupina izdelkov	Acti 9
Ime izdelka	Acti 9 iC60
Izdelek ali sestavni del	Miniaturni odklopnik
Kratko ime naprave	IC60H
Opis polov	1P + N
Število zaščitnih polov	1
Nevtralni položaj	Levo
[In] Nazivni tok	0,5 A
Tip omrežja	AC
Tehnologija zaščitne enote	Termomagnetni
Koda krivulje	B
Izklopna zmogljivost	10000 A Icn 230 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60898-1 70 KA Icu 12 do 60 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2 70 KA Icu 220 do 240 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2 70 kA Icu 100 do 133 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2
Kategorija uporabe	Kategorija A EN 60947-2 Kategorija A IEC 60947-2
Primerno za izolativnost	Da EN 60898-1 Da EN 60947-2 Da IEC 60898-1 Da IEC 60947-2
Standardi	EN 60947-2 IEC 60898-1 EN 60898-1 IEC 60947-2

Komplementarno

Omrežna frekvenca	50/60 Hz
Magnetna meja izklopa	4 x In +/- 20 %
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost	70 KA 100 % EN 60947-2 - 12 do 60 V AC 50/60 Hz 70 KA 100 % EN 60947-2 - 220 do 240 V AC 50/60 Hz 70 KA 100 % IEC 60947-2 - 12 do 60 V AC 50/60 Hz 70 KA 100 % IEC 60947-2 - 220 do 240 V AC 50/60 Hz 7500 A 75 % EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz 7500 A 75 % IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz 70 KA 100 % IEC 60947-2 - 100 do 133 V AC 50/60 Hz 70 KA 100 % EN 60947-2 - 100 do 133 V AC 50/60 Hz
Razred omejitve	3 EN 60898-1 3 IEC 60898-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	500 V AC 50/60 Hz EN 60947-2 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KVEN 60947-2 6 kVIEC 60947-2
Indikacija položaja kontakta	Da
Tip krmiljenja	Preklop
Lokalno signaliziranje	Indikator proženja
Montažni način	Pritrjen

Montažna podpora	DIN letev
Združljivost igličaste zbiranke in distribucijskega bloka	Zgoraj ali spodaj Da
9 mm rastri	4
Višina	85 mm
Širina	36 mm
Globina	78,5 mm
Teža izdelka	0,25 kg
Barva	Bela
Mehanska vzdržljivost	20000 cycles
Električna vzdržljivost	10000 cycles
Povezave - terminali	Enojni terminal Zgoraj ali spodaj) 1...25 mm ² Togo Enojni terminal Zgoraj ali spodaj) 1...16 mm ² Prilagodljiv
Dolžina blankiranja žice	14 mm Zgoraj ali spodaj
Tightening torque	2 N.m Zgoraj ali spodaj
Zemljostična zaščita	Ločen blok

Okolje

IP stopnja zaščite	IP20 IEC 60529 IP20 EN 60529
Stopnja onesnaženosti	3 EN 60947-2 3 IEC 60947-2
Prenapetostna kategorija	IV
Tropikalizacija	2 IEC 60068-1
Relativna vlažnost	95 % 55 °C
Nadmorska višina delovanja	0 do 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-35...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------