

Product data sheet

Characteristics

NSYLAMT5LD1

Stroškovno učinkovite LED luči - 120/230 V AC
- 5W



Glavno

Serija izdelka	Razsvetljava in električne vtičnice
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatki za osvetlitev
Izdelek ali sestavni del	Svetilka
Aplikacija naprave	Večnamenski
Sestava naprave	1 Svetilka 1 Pritrdilni elementi 2 Kabel
Power factor	0,9

Komplementarno

Outlet standard deviation	Brez vtičnice
Nazivna moč žarnice	5 W
[Ue] Nazivna operativna napetost	120/230 V AC 50/60 Hz
Grlo žarnice	Integrirana LED
Tip žarnice	LED
Tip krmiljenja	Vgrajeno stikalo
Svetlobni tok	500 lm
Barvna temperatura	4000 K
Življenjska doba v urah	25000 h
Električna povezava	Kabel Hitri konektor 3 m Na voljo Kabel Hitri konektor 1 m Na voljo
Montažna podpora	Kovinski deli Križne letve
Način pritrdjevanja	Magnetna pritrditev Vijaki
Združljivost serije/obsega	Spacial Thalassa
Dolžina	310 mm
Višina	30,5 mm
Barva	Aluminij

Okolje

IP stopnja zaščite	IP20 conforming to IEC 60529
Razred električne izolacije	Razred I
Standardi	IEC 60598
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-10...60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-16...65 °C

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	6,000 cm
Paket 1 Širina	7,500 cm
Paket 1 Dolžina	34,000 cm
Paket 1 Teža	530,000 g
Embalažna enota Paketa 2	S04
Število enot v Paketu 2	20
Paket 2 Višina	30,000 cm
Paket 2 Širina	40,000 cm
Paket 2 Dolžina	60,000 cm
Paket 2 Teža	11,153 kg
Embalažna enota Paketa 3	P12
Število enot v Paketu 3	80
Paket 3 Višina	45,000 cm
Paket 3 Širina	80,000 cm
Paket 3 Dolžina	120,000 cm
Paket 3 Teža	56,612 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.