

Product data sheet

Characteristics

SRVS3KRIRK

Easy UPS 1 - fazni on-line SRVS RM 3000 VA
230 V z vodili za rack omaro



Pregled

Predstavitev	For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
Dobavni rok	Običajno v zalogi

Glavno

Main Input Voltage	230 V
Izdelek ali sestavni del	Brezprekinitveno napajanje (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Nazivna moč v W	2400 W
Nazivna moč v VA	3000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output connection type	6 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19
Število stojalnih enot	2U
Dolžina kabla	1,48 m
Število kablov	1
Provided equipment	1 IEC 60320 C19 to Schuko Močnostni kabel 1 IEC 60320 C13 to C14 Močnostni kabel 1 USB kabel 1 RS-232 konfiguracijski kabel 1 Nosilci za montažo v omaro 1 Podporne letve za montažo v omaro Uporabniški priročnik

Baterije & čas delovanja

Tip baterije	Svinčevo-kislinski akumulatorji
Napetost baterije	72 V
Vključeni moduli akumulatorja	0
Število prostih modulov akumulatorja	0
Značilni čas polnjenja	4 h
Življenska doba baterije	3...5 let/o/i/a
Moč polnjenja akumulatorja (W)	118 W Nazivni

Splošno

Število zasadenih napajalnih modulov	0
Število prostih napajalnih modulov	0
Redundanca	No

Fizično

Barva	Črna (RAL 7010)
Višina	8,6 cm
Širina	43,8 cm
Globina	63,2 cm
Teža izdelka	27,0 kg
Lokacija montaže	Spredaj
Želena montaža	Lower
Montažni način	Vgradno
Združljivost z USB	Yes
Montažni položaj	Horizontalno

Vhod

Učinkovitost pri polni obremenitvi	110 do 285 V Polovična obremenitev 160 do 280 V Polna obremenitev
Vhodna frekvenca	40-70 Hz samodejno zaznavanje

Izhod

Največja nastavljiva moč (VA)	3000 VA
Največja nastavljiva moč (W)	2400 W
Izhodna frekvenca (sinhronizacija z omrežjem)	50/60 Hz +/- 3 Hz sinhronizacija z omrežjem
Topologija	Dvojna pretvorba Online
Wave type	Sinusni val
Učinkovitost pri polni obremenitvi	88 % Polna obremenitev)
Tip obvoda	Notranji obvod (samodejni in ročni)
Vršni ("Crest") faktor	3 : 1

Skladnost

Certifikati izdelkov	CE[RETURN]UKCA
Standardi	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Okoljsko

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	0...40 °C
Relativna vlažnost	0...95 % Ne kondenzira
Nadmorska višina delovanja	0 do 3000 m
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-20...50 °C
Relativna vlažnost shranjevanja	0...95 % Ne kondenzira
Nadmorskavišina shranjevanja	0...15000 m
Akustična raven	50 dBA
IP stopnja zaščite	IP20

Komunikacija & upravljanje

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Proste reže	1
Alarmna funkcija	Večfunkcijska lcd-konzola za prikaz stanja in nadzor

Zaščita pred konicami in filtriranje

Nazivna konična energija	600 J
--------------------------	-------

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	22,9 cm
Paket 1 Širina	56,9 cm
Paket 1 Dolžina	79,5 cm
Paket 1 Teža	29 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladno z izjemami
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	 Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	2 leti popravilo ali menjava
-----------	------------------------------