

Product data sheet

Characteristics

EVB1A22P2RI

EVlink Smart Wallbox - 7,4/22 kW - T2 - RFID



Glavno

Skupina izdelkov	EVlink
Ime izdelka	EVlink Smart Wallbox
Izdelek ali sestavni del	Polnilna postaja
Kratko ime naprave	EVB1
Opis polov	3P + N zaMočnostni tokokrog 1P + N zaMočnostni tokokrog
Montažni način	Stensko-montirano Montaža na podstavek
Tip ponudbe	Standard
Rated supply voltage	380 do 415 V AC 50/60 Hz 220 do 240 V AC 50/60 Hz
Max power	22 KW 32 A 380 do 415 V 7,4 kW 32 A 222 do 240 V
Nadzor do nadzornega/ krmilnega sistema	Značka RFID v skladu s/zISO/IEC 14443 A and B Značka RFID v skladu s/zISO/IEC 15693 Značka RFID v skladu s/zISO 14443-4 A

Komplementarno

Število vtičnic	1
Tip izhoda	Desna T2 Vtičnica ("outlet") / Posrebreni kontakti
Ozemljitveni sistem	Združljiva IT z dodatnim izolacijskim transformatorjem na napajalniku TN-S TT
Število vhodov	6
Tip konektorja	RS485 Števci Modbus 3 RJ45 Ethernet LAN povezava
Tip vhoda	Binarno zaOmejitve napajanja Zaporni kontakt Binarno zaZakasnitveno napajanje Zaporni kontakt
Tip krmiljenja	Can be controlled by remote 1 Večbarvna Osvetljena tipka Zaustavitev/ponastavitev
Lokalno signaliziranje	1 Večbarvna LEDIndikacija stanja
Protokol komunikacijskih vrat	OCPP 1.6
Konfiguracija/arhitektura	Clustered architecture Samostoječe/samostojno
Delovanje in vzdrževanje	Zmožnosti diagnostike Zapisi o podrobnostih napajanja Upravljanje obremenitve
Spletni strežnik	Vgrajen
Ethernet storitve	Konfiguracija prek spletnega strežnika
Height	480 mm
Width	331 mm
Depth	170 mm

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Okolje

Standardi	IEC 61851-1 IEC 62196-2 IEC 61851-22 IEC 62196-1
Certifikati izdelkov	CB[RETURN]CE[RETURN]RCM
IP stopnja zaščite	IP54 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite	IK10 IEC 62262
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-30...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...80 °C
Relativna vlažnost	5...95 %
Teža izdelka	6,2 kg
Barva	Bela (RAL 9003) Siva (RAL 7016)

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	27,000 cm
Paket 1 Širina	40,000 cm
Paket 1 Dolžina	54,000 cm
Paket 1 Teža	8,043 kg
Embalažna enota Paketa 2	P06
Število enot v Paketu 2	4
Paket 2 Višina	75,000 cm
Paket 2 Širina	60,000 cm
Paket 2 Dolžina	80,000 cm
Paket 2 Teža	43,040 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladno z izjemami
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe