

Product data sheet

Characteristics

EVB1A7PCRI

EVlink Smart Wallbox - 7,4 kW - priključen
kabel T2 - RFID



Glavno

Skupina izdelkov	EVlink
Ime izdelka	EVlink Smart Wallbox
Izdelek ali sestavni del	Polnilna postaja
Kratko ime naprave	EVB1
Opis polov	1P + N Močnostni tokokrog
Montažni način	Montaža na podstavek Stensko-montirano
Tip ponudbe	Standard
Rated supply voltage	220 do 240 V AC 50/60 Hz
Max power	7,4 kW 32 A 222 do 240 V
Nadzor do nadzornega/ krmilnega sistema	Značka RFID ISO/IEC 14443 A and B Značka RFID ISO/IEC 15693
Zdržljivost izdelkov	Not compatible with RFID badges with chips Mifare Classic 1K

Komplementarno

Število vtičnic	1
Tip izhoda	Desna T2 Pritrjen kabel / Posrebreni kontakti 4,5 m
Ozemljitveni sistem	Združljiva IT z dodatnim izolacijskim transformatorjem na napajalniku TN-S TT
Število vhodov	6
Tip konektorja	RS485 Števci Modbus 3 RJ45 Ethernet LAN povezava
Tip vhoda	Binarno Omejitve napajanja Zaporni kontakt Binarno Zakasnitveno napajanje Zaporni kontakt
Tip krmiljenja	Can be controlled by remote 1 Večbarvna Osvetljena tipka Zaustavitev/ponastavitev
Lokalno signaliziranje	1 Večbarvna LEDIndikacija stanja
Protokol komunikacijskih vrat	OCPP 1.6
Konfiguracija/arhitektura	Samostoječe/Samostojno Clustered architecture
Delovanje in vzdrževanje	Zapisi o podrobnostih napajanja Upravljanje obremenitve Zmožnosti diagnostike
Spletni strežnik	Vgrajen
Ethernet storitve	Konfiguracija prek spletnega strežnika
Height	480 mm
Width	330 mm
Depth	170 mm

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Okolje

Standardi	IEC 62196-2 IEC 61851-1 IEC 62196-1 IEC 61851-22
Certifikati izdelkov	CB CE RCM
IP stopnja zaščite	IP54 IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK10 IEC 62262
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-30...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...80 °C
Relativna vlažnost	5...95 %
Teža izdelka	7,7 kg
Barva	Bela (RAL 9003) Siva (RAL 7016)

Embalazna enota

Embalazna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	27,0 cm
Paket 1 Širina	40,0 cm
Paket 1 Dolžina	54,0 cm
Paket 1 Teža	10,011 kg
Embalazna enota Paketa 2	P06
Število enot v Paketu 2	4
Paket 2 Višina	50,0 cm
Paket 2 Širina	80,0 cm
Paket 2 Dolžina	60,0 cm
Paket 2 Teža	48,544 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe