

Product data sheet

Characteristics

EVP1CNS32121

EVlink napaj. kabel 5m 32A 1-Fazni T2-T1 IEC



Glavno

Skupina izdelkov	EVlink
Izdelek ali sestavni del	Napajalni kabel
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatki za kable
Število faz omrežja	Enofazni
Opis polov	1P + N
[In] nazivni tok	32 A
[Us] Nazivna napajalna napetost	220 do 240 V AC 50/60 Hz
Številka vtičnice	2

Komplementarno

Tip konektorja	T2 Zaključek polnilne postaje Posrebreni kontakti T1 Zaključek vozila Posrebreni kontakti
Združljivost serije/obsega	EVlink EVlink park. mesto EVF1 Polnilna postaja EVlink EVlink park. mesto EVW1 Polnilna postaja EVlink EVlink park. mesto EVF2 Polnilna postaja EVlink EVlink park. mesto EVW2 Polnilna postaja EVlink EVlink Smart Wallbox EVB1 Polnilna postaja EVlink EVlink Wallbox EVH2 Polnilna postaja
Standardi	IEC 62196-1 IEC 62196-2
Certifikati izdelkov	CE
Dolžina	5 m
Teža izdelka	2,4 kg

Okolje

IP stopnja zaščite	IP44 v skladu s/IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK10 conforming to IEC 62262
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-30...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...80 °C
Relativna vlažnost	5...95 %

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	8 cm
Paket 1 Širina	36 cm
Paket 1 Dolžina	44 cm
Paket 1 Teža	2,425 kg
Embalažna enota Paketa 2	S04
Število enot v Paketu 2	4
Paket 2 Višina	30 cm
Paket 2 Širina	40 cm
Paket 2 Dolžina	60 cm
Paket 2 Teža	10,597 kg

Embalažna enota Paketa 3	P06
Število enot v Paketu 3	16
Paket 3 Višina	75 cm
Paket 3 Širina	60 cm
Paket 3 Dolžina	80 cm
Paket 3 Teža	48,5 kg

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladno z izjemami
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da