



Ana

Seri	Acti9
Ürün adı	Acti9 C60H-DC
Ürün ya da bileşen tipi	Minyatür devre kesici
Ürün grubu	C60H-DC
Cihaz uygulaması	Dağıtım
Kutup tanımı	2P
Korumalı kutupların sayısı	2
[In] nominal akım	32 A -de 25 °C
Şebeke tipi	DC
Açma birimi teknolojisi	Termik Manyetik
Eğim kodu	C
Kesme kapasitesi	10 KA Icu -de 440 V DC 'e uygunEN 60947-2 10 KA Icu -de 440 V DC 'e uygunIEC 60947-2 6 KA Icu -de 500 V DC 'e uygunEN 60947-2 6 KA Icu -de 500 V DC 'e uygunIEC 60947-2 20 KA Icu -de 220 V DC 'e uygunGB 14048.2 20 KA Icu -de 220 V DC 'e uygunIEC 60947-2 20 KA Icu -de 250 V DC 'e uygunGB 14048.2 20 kA Icu -de 250 V DC 'e uygunIEC 60947-2
Kullanım kategorisi	Kategori A 'e uygunEN 60947-2 Kategori A 'e uygunIEC 60947-2
Yalıtıma uygunluk	Evet 'e uygunIEC 60947-2 Evet 'e uygunEN 60947-2

Tamamlayıcı

Şebeke frekansı	50/60 Hz
[Ue] nominal çalışma voltajı	500 V DC
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi	15 KA 75 % 'e uygunEN 60947-2 - 220 V DC 15 KA 75 % 'e uygunIEC 60947-2 - 220 V DC 15 KA 75 % 'e uygunEN 60947-2 - 250 V DC 15 KA 75 % 'e uygunIEC 60947-2 - 250 V DC 4,5 KA 75 % 'e uygunEN 60947-2 - 500 V DC 4,5 KA 75 % 'e uygunIEC 60947-2 - 500 V DC 7,5 KA 75 % 'e uygunEN 60947-2 - 440 V DC 7,5 kA 75 % 'e uygunIEC 60947-2 - 440 V DC
[Ui] nominal yalıtım voltajı	500 V DC 'e uygunIEC 60947-2 500 V DC 'e uygunEN 60947-2
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	6 KV 'e uygunEN 60947-2 6 kV 'e uygunIEC 60947-2
Kontak konum göstergesi	Evet
Kontrol tipi	Geçiş
Cihaz üzeri sinyalizasyon	AÇIK/KAPALI göstergesi
Montaj Tipi	Sabit
Montaj desteği	35 mm simetrik DIN rayı
Comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu	Üst veya alt: standart
9 mm vida adımı	4
Ürün ağırlığı	0,256 kg
Renk	Beyaz
Mekanik dayanıklılık	20000 cycles
Elektrik dayanıklılığı	3000 cycles L/R = 2 ms

Bu belgede verilen bilgiler, ürünler ile ilgili genel açıklamalar ve/veya burada bahsedilen ürünlerin performansını ile ilgili teknik özellikleri içermektedir. Bu belgeler, bu ürünlerin belirli kullanıcı uygulamalarına uygunluğunu ve güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılmamaz ve bunların yerine geçmez. İlgili özel uygulamaya veya kullanıma dair uygun ve eksiksiz risk analizinin gerçekleştirilmesi, değerlendirme yapılması ve ürünlerin test edilmesi, kullanıcının veya entegratörün sorumluluğundadır. Schneider Electric Industries SAS ve yan kuruluşları veya bağlı şirketleri, burada bulunan bilgilerin kötüye kullanımından sorumlu veya yükümlü değildir.

Kilitleme temini	Kilitlenebilir
Kilitleme seçenekleri tanımı	O konumunda
Sıkma torku	Güç devresi: 2,5 N.m üst veya alt
Toprak kaçığı koruması	Yok

Ortam

Standartlar	EN 60947-2 IEC 60947-2
Kirletme derecesi	3 'e uygunEN 60947-2 3 'e uygunIEC 60947-2
Aşırı gerilim kategorisi	IV
Tropik iklim	2 'e uygunIEC 60068-2
Çalışma yüksekliği	2000 m
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	-25...70 °C
Depolama ortam koşulları	-40...85 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	3,5 cm
Package 1 Length	8,4 cm
Package 1 Weight	242 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	9 cm
Package 2 Width	8 cm
Package 2 Length	23 cm
Package 2 Weight	1,507 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	18,571 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilirlik teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	 REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Uyumlu  EU RoHS Bildirisi
Toksik ağır metal içermez	Evet
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	 Çin RoHS Beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	 Evet
Çevre Beyanı	 Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------