


产品参数表 产品特性

DL2EDB3SB

LED bulb super bright, BA 15d, green, steady light, 24 V AC/DC



主要規格

| | |
|-------------|-----------------------|
| 範圍相容性 | Harmony XVM optimum |
| 附件/獨立零件類別 | 照明附件 |
| 附件/獨立部件類別 | 超亮LED |
| 附件/獨立部件目標 | 信標和指示燈組 |
| 燈泡底座 | BA 15d |
| 信號類型 | 穩定 |
| 信號顏色 | 綠色 |
| [Us] 額定供應電壓 | 24 V 交流/直流 |
| 亮度 | 900 cd/m ² |
| 每組銷售單位 | 1 |

補充規格

| | |
|----|----------|
| 淨重 | 0.009 kg |
|----|----------|

Packing Units

| | |
|-------|----------|
| 包裝1重量 | 0.014 kg |
| 包裝1高度 | 0.400 dm |
| 包裝1寬度 | 0.600 dm |
| 包裝1長度 | 0.800 dm |

Offer Sustainability

| | |
|---------------|---|
| 永續產品供應狀態 | Green Premium 產品 |
| REACH 法規 | REACH 聲明 |
| EU RoHS 指令 | 預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內) EU RoHS 聲明 |
| 不含汞 | 是 |
| RoHS 除外項目相關資訊 | 是 |
| 中國 RoHS 規定 | 中國 RoHS 聲明 |
| 環境聲明 | 產品環境設定檔 |
| WEEE | 本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。 |

保固

| | |
|----|-----------|
| 保固 | 18 months |
|----|-----------|

本文档中所含信息包含产品性能的正常描述和/或技术特性。本文档不代表或不用于特定用户应用或产品用途或可靠性。用户或集成商应对其自身应用或产品用途进行适当的风险分析、评估和测试。施耐德电气及其分支机构或子公司不能对使用本文档所含信息不承担任何责任。