

## 產品規格表

### 產品特性

## XA2EW36B1

照光按鈕，Easy Harmony XA2E，塑膠，平頭，藍色，Ø22，彈簧復歸，24 V AC/DC，1 NO



### 主要訊息

|         |                  |
|---------|------------------|
| 產品範圍    | Easy Harmony XA2 |
| 產品或元件類別 | 整組照光按鈕           |
| 設備短名稱   | XA2              |
| 擋板材料    | 塑膠               |
| 安裝直徑    | 22.5 mm          |

### 補充訊息

|                 |                                                                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 每組銷售單位          | 1                                                                                                                                                          |
| 防護處理            | TC                                                                                                                                                         |
| 操作位置            | 任何位置                                                                                                                                                       |
| 固定中心            | >= 30 x 40 mm (面板) - 厚度: 1...5 mm                                                                                                                          |
| 固定模式            | 固定螺母 推薦轉矩: 2.2 N.m (美國 +/- 10 %)                                                                                                                           |
| 信號單元頭形狀         | 圓形                                                                                                                                                         |
| 操作符類別           | 彈簧復歸                                                                                                                                                       |
| 操作員配置           | 藍色 平頭                                                                                                                                                      |
| 接點類型和構成         | 1 NO                                                                                                                                                       |
| 接點操作            | 慢斷                                                                                                                                                         |
| 機械耐久性           | 1500000 周                                                                                                                                                  |
| 連接 - 端子         | 螺絲端子, 夾持能力: 2 x 1.5 mm2<br>螺絲端子, 夾持能力: 1 x 2.5 mm2<br>Faston端子, 連接尺寸: 6.3 mm<br>螺絲端子, 夾持能力: 1 x 0.5 mm2                                                    |
| 鎖緊轉矩            | 0.8 N.m                                                                                                                                                    |
| 短路保護            | 10 A gL保險絲 符合 IEC 60269-1                                                                                                                                  |
| [Ith] 常規自由空氣熱流  | 10 A                                                                                                                                                       |
| [Ui] 額定絕緣電壓     | 600 V 符合 IEC 60947-4-1                                                                                                                                     |
| [Uimp] 額定衝擊耐受電壓 | 6 kV 符合 IEC 60947-1                                                                                                                                        |
| [Ie] 額定工作電流     | 0.27 A 在 250 V, DC-13, Q600<br>3 A 在 240 V, AC-15, A600                                                                                                    |
| 電氣耐久性           | 500000 周, DC-13, 0.2 A 在 110 V, 工作額定值 <60 cyc/mn, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-4<br>500000 周, DC-13, 3 A 在 230 V, 工作額定值 <60 cyc/mn, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-4 |
| 信號類型            | 穩定                                                                                                                                                         |
| 光源              | LED                                                                                                                                                        |
| 燈泡底座            | BA 9s                                                                                                                                                      |
| [Us] 額定供應電壓     | 24 V 交流/直流 50/60 Hz                                                                                                                                        |
| 電源電壓限制          | 19...26 V 交流/直流                                                                                                                                            |
| 電流消耗            | < 20 mA                                                                                                                                                    |

|             |          |
|-------------|----------|
| 服務壽命        | 10000 小時 |
| 寬度          | 30 mm    |
| 高度          | 42 mm    |
| 深度          | 74.5 mm  |
| 淨重          | 0.056 kg |
| 色蓋/操作部或鏡片顏色 | 藍色       |
| 操作類別        | 彈簧復歸     |
| [Us] 額定供應電壓 | 24 V     |

## 環境

|          |                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------|
| 儲存環境溫度   | -40...70 °C                                              |
| 運行環境空氣溫度 | -25...55 °C                                              |
| 過電壓類別    | 等級I 符合 IEC 536                                           |
| IP防護等級   | IP65                                                     |
| IK防護等級   | IK03 符合 IEC 60529                                        |
| 標準       | IEC 60947-5-1<br>GB 14048.1<br>GB 14048.5<br>IEC 60947-1 |
| 產品認證     | CE[RETURN]CCC                                            |
| 抗振       | 10 gn (f= 40...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6                  |
| 抗衝擊      | 70 gn (持續時間 = 11 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27            |

## 包裝單位

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 6.000 cm  |
| Package 1 Width              | 6.000 cm  |
| Package 1 Length             | 9.000 cm  |
| Package 1 Weight             | 55.000 g  |
| Unit Type of Package 2       | BB1       |
| Number of Units in Package 2 | 5         |
| Package 2 Height             | 5.000 cm  |
| Package 2 Width              | 5.000 cm  |
| Package 2 Length             | 15.000 cm |
| Package 2 Weight             | 280.000 g |
| Unit Type of Package 3       | S02       |
| Number of Units in Package 3 | 70        |
| Package 3 Height             | 15.000 cm |
| Package 3 Width              | 30.000 cm |
| Package 3 Length             | 40.000 cm |
| Package 3 Weight             | 4.070 kg  |

## 供應的永續性

|                 |                                                                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 永續產品供應狀態        | Green Premium 產品                                                                                                            |
| REACH 法規        |  REACH 聲明                                |
| 不含 REACH 高度關切物質 | 是                                                                                                                           |
| EU RoHS 指令      | 預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)  EU RoHS 聲明 |
| 不含汞             | 是                                                                                                                           |
| 中國 RoHS 規定      |  中國 RoHS 聲明                              |
| RoHS 除外項目相關資訊   |  是                                       |
| 環境聲明            |  產品環境設定檔                                 |

|      |                                                                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 循環概況 |  <a href="#">壽命結束資訊</a> |
| WEEE | 本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。                                                                   |