

Product data sheet

Characteristics

04033

Linery DP 3P distrib. blok - Compact NSX,
INS - 250 A - 27 odpr. za hitri prik.



Glavno

Skupina izdelkov	Linery
Serijska izdelka	Linery
Izdelek ali sestavni del	Razdelilni blok
Ime izdelka	Linery DP
Združljivost serije/ obsega	Prisma Prisma G Omara Prisma Prisma P Omara Prisma Prisma PH Omara Prisma Prisma Pack 250 Omara
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatna oprema za tokovno distribucijo
IP stopnja zaščite	IPxx B

Komplementarno

Montažna podpora	Prisma montažna plošča DIN letev
Nameščena naprava	EasyPact Pritrjen CVS100 do 160 Brez Preklop - Horizontalno EasyPact Pritrjen CVS250 Brez Preklop - Horizontalno EasyPact Pritrjen CVS100 do 160 Brez Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Horizontalno EasyPact Pritrjen CVS250 Brez Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Horizontalno EasyPact Pritrjen CVS100 do 160 Z Preklop - Horizontalno EasyPact Pritrjen CVS250 Z Preklop - Horizontalno EasyPact Pritrjen CVS100 do 160 Z Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Horizontalno EasyPact Pritrjen CVS250 Z Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Horizontalno EasyPact Pritrjen CVS100 do 160 Brez Preklop - Vertikalno EasyPact Pritrjen CVS250 Brez Preklop - Vertikalno EasyPact Pritrjen CVS100 do 160 Brez Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Vertikalno EasyPact Pritrjen CVS250 Brez Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Vertikalno EasyPact Pritrjen CVS100 do 160 Z Preklop - Vertikalno EasyPact Pritrjen CVS250 Z Preklop - Vertikalno EasyPact Pritrjen CVS100 do 160 Z Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Vertikalno EasyPact Pritrjen CVS250 Z Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Vertikalno Compact Pritrjen INS250 Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Horizontalno Compact Pritrjen INS250 Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Vertikalno Compact Pritrjen INS250 Stranska ročica - Vertikalno Compact Pritrjen INV100 Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Horizontalno Compact Pritrjen INV250 Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Horizontalno Compact Pritrjen INV250 Stranska ročica - Vertikalno Compact Pritrjen INV250 Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Vertikalno Compact Pritrjen NSX100 do 250 in ampermeter Brez Preklop - Horizontalno Compact Pritrjen NSX100 do 160 Brez Preklop - Horizontalno Compact Pritrjen NSX250 Brez Preklop - Horizontalno Compact Pritrjen NSX250 Z Preklop - Horizontalno Compact Pritrjen NSX100 do 160 Z Preklop - Horizontalno Compact Pritrjen NSX100 do 160 Brez Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Horizontalno Compact Pritrjen NSX250 Brez Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Horizontalno Compact Pritrjen NSX100 do 160 Z Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Horizontalno Compact Pritrjen NSX250 Z Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Horizontalno Compact Pritrjen NSX100 do 160 Brez Motorni mehanizem - Horizontalno Compact Pritrjen NSX250 Brez Motorni mehanizem - Horizontalno Compact Vtično NSX100 do 160 Brez Preklop - Horizontalno Compact Vtično NSX250 Brez Preklop - Horizontalno Compact Pritrjen NSX100 do 160 Brez Preklop - Vertikalno Compact Pritrjen NSX250 Brez Preklop - Vertikalno Compact Pritrjen NSX100 do 160 Z Preklop - Vertikalno Compact Pritrjen NSX250 Z Preklop - Vertikalno Compact Pritrjen NSX100 do 160 Brez Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Vertikalno Compact Pritrjen NSX250 Brez Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Vertikalno Compact Pritrjen NSX100 do 160 Z Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Vertikalno Compact Pritrjen NSX250 Z Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Vertikalno Compact Pritrjen INV100 Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Vertikalno Compact Pritrjen INV200 Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Vertikalno Compact Pritrjen INV160 Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Horizontalno Compact Pritrjen INV160 Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Vertikalno Compact Pritrjen INV200 Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Horizontalno
Opis polov	3P
[Ue] Nazivna operativna napetost	690 V AC
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	750 V AC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	8 kV
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok	250 A pri 40 °C
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok	8,5 kA 1 s
[Ipk] Dovoljen konični tok	30 kA
I ² t pri aktiviranju	72250000 A ² .s

Povezave - terminali	Napajanje Neposredna povezava 120 mm ² Distribucija Vzmetni terminal (Na fazo) , 6 x 4...10 mm ² (Prilagodljiv) Distribucija Vzmetni terminal (Na fazo) , 3 x 6...16 mm ² (Prilagodljiv) Distribucija Vzmetni terminal (Na fazo) , 6 x 4...10 mm ² (Togo) Distribucija Vzmetni terminal (Na fazo) , 3 x 6...16 mm ² (Togo)
Višina	140 mm
Širina	105 mm
Globina	64 mm
Teža izdelka	0,74 kg

Okolje

Stopnja onesnaženosti	3
Prenapetostna kategorija	III
Odpornost na žarečo žico	960 °C IEC 60695-2-11
Standardi	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, V Prismi IEC 61439-2, V Prismi
Certifikati izdelkov	ASEFA
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...55 °C

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	6,5 cm
Paket 1 Širina	12,0 cm
Paket 1 Dolžina	14,5 cm
Paket 1 Teža	720,0 g
Embalažna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	10
Paket 2 Višina	12 cm
Paket 2 Širina	24 cm
Paket 2 Dolžina	34 cm
Paket 2 Teža	7,25 kg
Embalažna enota Paketa 3	P06
Število enot v Paketu 3	280
Paket 3 Višina	102 cm
Paket 3 Širina	80 cm
Paket 3 Dolžina	60 cm
Paket 3 Teža	207,2 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstskimi odpadki.
Vsebnost halogena	Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------