

產品規格表

產品特性

XS7D1A1DAL2

电感式接近传感器 XS7 - 扁平型 D - Sn 40 mm
- 平头 - 2m 电缆



主要訊息

產品範圍	Telemecanique 电感式接近開關XS
系列名稱	一般用途
感測器類型	电感式接近開關
設備應用	-
感測器名稱	XS7
感測器設計	扁平型 80 x 80 x 26
尺寸	26 mm
本體類型	固定式
探測器齊平安裝驗收	平頭安裝
材料	塑膠
外殼材料	PBT
輸出信號類型	離散
布線技術	2-線
離散量輸出功能	1 NO
輸出迴路類型	直流
電氣連接	電纜
電纜長度	2 m
[Us] 額定供應電壓	12...24 V DC 有 反極性保護
開關容量 (mA)	1.5...100 mA DC 有 過載和短路保護
IP防護等級	IP68 雙重絕緣 conforming to IEC 60529

補充訊息

檢測面	正前
前部材料	PBT
操作區域	0...32 mm
差分行程	Sr的1...15%
電纜組成	2 x 0.34 mm ²
導線絕緣材料	PVC
狀態LED	輸出狀態 1個LED (黃色)
電源電壓限制	10...36 V DC
最大剩餘電流	0.5 mA 開放狀態
開關頻率	<= 100 Hz
最大電壓降	<4 V (閉合)
最大延遲首次啟動	10 ms
最大延遲響應	10 ms
最大延遲恢復	10 ms
標記	CE
深度	26 mm
高度	80 mm
寬度	80 mm
淨重	0.34 kg

環境

產品認證	UL[RETURN]C-Tick[RETURN]CSA[RETURN]Ecolab
運行環境空氣溫度	-25...70 °C
儲存環境溫度	-40...85 °C
抗振	25 gn 振幅 = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗衝擊	50 gn 11 ms 符合 IEC 60068-2-27

包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6.8 cm
Package 1 Width	9.8 cm
Package 1 Length	13.3 cm
Package 1 Weight	364.0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	4.062 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	160
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	40 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	83.24 kg

供應的永續性

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACH 法規	 REACH 聲明
EU RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
不含汞	是
RoHS 除外項目相關資訊	 是
循環概況	無須執行特定回收作業

保固

保固	18 months
----	-----------