

產品規格表

產品特性

XS7T2DA210

電感式近接開關XS，電感式感測器XS7
26x26x26，塑膠，Sn10mm，12...48 VDC，電
纜 2 m



主要訊息

產品範圍	Telemecanique電感式近接開關XS
系列名稱	一般用途
感測器類型	電感式近接開關
產品特定應用	-
感測器名稱	XS7
感測器設計	立方體形 26 x 26 x 26
尺寸	26 mm
本體類型	固定式
探測器齊平安裝驗收	平頭安裝
材料	塑膠
外殼材料	塑膠
輸出信號類型	離散
布線技術	2-線
[Sn] 額定感應距離	10 mm
離散量輸出功能	1 NO
輸出迴路類型	直流
電氣連接	電纜
電纜長度	2 m
[Us] 額定供應電壓	12...48 V DC
開關容量 (mA)	1.5...100 mA
IP防護等級	IP67

補充訊息

檢測面	5位置轉塔頭
前部材料	塑膠
電纜組成	2 x 0.5 mm ²
導線絕緣材料	PvR
開關頻率	<= 100 Hz
標記	CE
深度	26 mm
高度	26 mm
寬度	26 mm

環境

產品認證	CCC[RETURN]CSA[RETURN]UL
運行環境空氣溫度	-25...70 °C

包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5.4 cm
Package 1 Width	12.6 cm
Package 1 Length	8.0 cm
Package 1 Weight	158.0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3.8 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	320
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	40 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	69 kg

供應的永續性

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACH 法規	 REACH 聲明
EU RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
不含汞	是
RoHS 除外項目相關資訊	 是
循環概況	無須執行特定回收作業

保固

保固	18 months
----	-----------