

產品規格表

產品特性

XVBC9B

信号灯柱 信号指示灯 发声信号单元12~48V



主要訊息

產品範圍	Harmony XVB universal
產品或元件類別	指示灯组
信標或指示燈組單元類別	聽覺單元
安裝直徑	70 mm
元件名稱	XVBC
雜訊水準	70...90 dB 在 1 m
[Us] 額定供應電壓	12...48 V 交流/直流

補充訊息

信號類型	連續或間歇蜂鳴器
裝配樣式	客戶組裝，最多5個單元
連接 - 端子	螺絲端子, $\leq 1 \times 1.5 \text{ mm}^2$ 帶電纜端
[Ui] 額定絕緣電壓	250 V 符合 IEC 60947-1
標稱電壓限制	0.85...1.1 U_n 符合 IEC 60947-5-1
電流消耗	$< 15 \text{ mA}$
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓	4 kV 符合 IEC 60947-1
基頻	2.8 kHz
CAD總寬度	70 mm
CAD總高度	63 mm
CAD總深度	70 mm
淨重	0.17 kg

環境

產品認證	CCC[RETURN]EAC[RETURN]CSA C22-2 no 14[RETURN]UL 508
標準	EN/IEC 60947-5-1
防護處理	TC
儲存環境溫度	-40...70 °C
運行環境空氣溫度	-25...50 °C
電擊保護等級	I類 支撐管 符合 IEC 61140 等級II 基座單元 符合 IEC 61140
IP防護等級	IP65 固定座XVBZ0上。符合 IEC 60529 IP66 基座單元 符合 IEC 60529
NEMA防護等級	Type 4X 符合 UL 室內)

包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7.800 cm
Package 1 Width	8.000 cm
Package 1 Length	9.600 cm
Package 1 Weight	166.000 g

Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	30.000 cm
Package 2 Width	30.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	6.580 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	288
Package 3 Height	75.000 cm
Package 3 Width	60.000 cm
Package 3 Length	80.000 cm
Package 3 Weight	60.284 kg

供應的永續性

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACH 法規	 REACH 聲明
EU RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
不含汞	是
中國 RoHS 規定	 中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊	 是
環境聲明	 產品環境設定檔
循環概況	無須執行特定回收作業
WEEE	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。

保固

保固	18 months
----	-----------