

Easy Harmony XVG，一體式塔燈，Ø60，紅橘綠，穩定光，鋁管安裝和L型支架，IP40，24 V AC/DC



產品範圍	Harmony XVG
產品或元件類別	整組預接線一體式塔燈
信標或指示燈組單元類別	3個照光單元
材料	PC (UL94 V-2): 地球 ABS (UL94HB): 管體 鋁: 管
安裝直徑	60 mm
元件名稱	XVG
設備安裝	可折疊支架的桿式安裝
光源	LED 穩定 紅色 LED 穩定 綠色 LED 穩定 琥珀色
發光模組顏色	紅色/橘色/綠色
指示器組基座類別	不帶蜂鳴器的底座

額定供應電壓	24 V 交流/直流
電纜橫截面	0.33 mm²
離散量輸出類別	PNP和NPN
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓	0.5 kV
電流消耗	109 mA
功耗 (W)	3.1 W
基頻	2.64 kHz
淨重	0.4 kg

產品認證	CE[RETURN]EAC
儲存環境溫度	-35...70 °C
運行環境空氣溫度	-10...50 °C
IP防護等級	IP40

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8.3 cm
Package 1 Width	14.0 cm
Package 1 Length	54.4 cm
Package 1 Weight	601.0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm

本文件中所含資訊包含文件中所含產品性能的常規描述和/或技術特性。本文件不代表或不用於確定用於特定用戶應用產品的適用性或可靠性。用戶或集成商有責任就有關產品的具體應用用途進行適合且完整的風險分析、評估和測試。施耐德電機及其分公司就錯誤使用本文件所含資訊不負任何責任。

Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	5.76 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	30
Package 3 Height	72 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	30.6 kg

供應的永續性

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACH 法規	REACH 聲明
EU RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
不含汞	是
中國 RoHS 規定	中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊	是
環境聲明	產品環境設定檔
循環概況	壽命結束資訊

保固

保固	18 months
----	-----------