

Modular tower light, Harmony XVU, illuminated
LED units, white, 60mm, steady, IP65, 24V AC
DC



產品範圍	Harmony XVU
產品或元件類別	模組化塔燈
信標或指示燈組單元類別	LED單元
安裝直徑	60 mm
元件名稱	XVU
光源	LED, 白色
設備應用	包裝機 汽車 機床

信號類型	穩定
裝配樣式	客戶組裝，最多5個單元 最多4個帶蜂鳴器的單元
材料	聚碳酸酯 V-2 符合 UL 94 聚碳酸酯 V-0 符合 UL 94
[Us] 額定供應電壓	24 V 交流/直流
最大功耗(W)	2.5 W
電流消耗	<= 50 mA
信號類別	穩定
長度	50 mm
淨重	0.064 kg

產品認證	UL[RETURN]CSA[RETURN]CE
儲存環境溫度	-40...70 °C
IP防護等級	IP65
運行環境空氣溫度	-25...50 °C
抗振	2 gn

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9.1 cm
Package 1 Width	13.3 cm
Package 1 Length	9 cm
Package 1 Weight	145 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	30 cm

本文件中所含資訊包含文件中所含產品性能的常規描述和/或技術特性。本文件不代表或不用於確定用戶應用產品的適用性或其可靠性。用戶或集成商及其分銷商應使用或採用適用於進行適當的風險分析、評估和測試。施耐德電機及其分銷商對用戶或集成商因使用或採用本文件所含資訊而負任何責任概不負責。

Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	4.475 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	192
Package 3 Height	60 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	70 cm
Package 3 Weight	35.84 kg

供應的永續性

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACH 法規	REACH 聲明
EU RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
不含汞	是
中國 RoHS 規定	中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊	是
環境聲明	產品環境設定檔
循環概況	壽命結束資訊