




Glavno

Skupina izdelkov	Compact
Ime izdelka	Compact INS
Izdelek ali sestavni del	Ločilno stikalo
Opis polov	4P
Tip omrežja	AC DC
Omrežna frekvenca	50/60 Hz
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok	AC-21A: 1250 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-21A: 1250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-21A: 1250 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-21A: 1250 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-22A: 1250 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-22A: 1250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-22A: 1250 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-22A: 1250 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-21A: 1450 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-21A: 1450 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-21B: 1600 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-21B: 1600 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-21B: 1600 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-21B: 1600 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-21B: 1600 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-21B: 1600 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-22A: 1450 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A: 1450 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22B: 1600 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22B: 1600 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22B: 1600 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-22B: 1600 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-22B: 1600 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-22B: 1600 A AC 50/60 Hz 660/690 V DC-21A: 1600 A DC 125 V 2 pola v seriji DC-22A: 1600 A DC 125 V 2 pola v seriji DC-23A: 1600 A DC 125 V 2 pola v seriji DC-21A: 1600 A DC 250 V 4 poli v seriji DC-22A: 1600 A DC 250 V 4 poli v seriji DC-23A: 1600 A DC 250 V 4 poli v seriji
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	12 kV
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	1600 A pri 60 °C
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok	75 kA Samo odklopnik s stikalom 690 V AC pri 50/60 Hz 75 kA Z zaščitnim odklopnikom v smeri proti toku 690 V AC pri 50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost	690 V AC 50/60 Hz 250 V DC
Primerno za izolativnost	Da
Indikacija položaja kontakta	Da
Vidna prekinitev	Ne
Stopnja onesnaženosti	3

Komplementarno

Tip krmiljenja	Vrtljivia ročica
Barva ročaja	Rdeča
Montažni način	Pritrjen
Montažna podpora	Letev Plošča
Povezava navzgor	Spredaj
Povezava navzdol	Spredaj
Največja moč	AC-23: 400 kW pri 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23: 710 kW pri 380/400 V AC 50/60 Hz AC-23: 800 kW pri 415 V AC 50/60 Hz AC-23: 900 kW pri 500/525 V AC 50/60 Hz
Nazivno delovanje	Neprekinjeno
Prekinitveni razred obratovanja	Razred 120 - 60%
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok	10 KA med 20 s v skladu s/z IEC 60947-3 20 KA med 3 s v skladu s/z IEC 60947-3 35 KA med 1 s v skladu s/z IEC 60947-3 42 KA med 0,8 s v skladu s/z IEC 60947-3 50 KA med 0,5 s v skladu s/z IEC 60947-3 8 KA med 30 s v skladu s/z IEC 60947-3
Mehanska vzdržljivost	3000 ciklov
Električna vzdržljivost	AC-21A: 500 ciklov 220/240 V AC 50/60 Hz AC-21A: 500 ciklov 380/415 V AC 50/60 Hz AC-21A: 500 ciklov 440/480 V AC 50/60 Hz AC-21A: 500 ciklov 480 V AC 50/60 Hz v skladu s/z NEMA AC-21A: 500 ciklov 500/525 V AC 50/60 Hz AC-21A: 500 ciklov 660/690 V AC 50/60 Hz AC-22A: 500 ciklov 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22A: 500 ciklov 380/415 V AC 50/60 Hz AC-22A: 500 ciklov 440/480 V AC 50/60 Hz AC-22A: 500 ciklov 480 V AC 50/60 Hz v skladu s/z NEMA AC-22A: 500 ciklov 500/525 V AC 50/60 Hz AC-22A: 500 ciklov 660/690 V AC 50/60 Hz DC-21A: 500 ciklov 125 V DC 2 pola v seriji DC-22A: 500 ciklov 125 V DC 2 pola v seriji DC-21A: 500 ciklov 250 V DC 4 poli v seriji DC-22A: 500 ciklov 250 V DC 4 poli v seriji AC-21B: 100 ciklov 220/240 V AC 50/60 Hz AC-21B: 100 ciklov 380/415 V AC 50/60 Hz AC-21B: 100 ciklov 440/480 V AC 50/60 Hz AC-21B: 100 ciklov 480 V AC 50/60 Hz v skladu s/z NEMA AC-21B: 100 ciklov 500/525 V AC 50/60 Hz AC-21B: 100 ciklov 660/690 V AC 50/60 Hz AC-22B: 100 ciklov 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22B: 100 ciklov 380/415 V AC 50/60 Hz AC-22B: 100 ciklov 440/480 V AC 50/60 Hz AC-22B: 100 ciklov 480 V AC 50/60 Hz v skladu s/z NEMA AC-22B: 100 ciklov 500/525 V AC 50/60 Hz AC-22B: 100 ciklov 660/690 V AC 50/60 Hz AC-23B: 500 ciklov 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23B: 500 ciklov 380/415 V AC 50/60 Hz AC-23B: 500 ciklov 440/480 V AC 50/60 Hz AC-23B: 500 ciklov 480 V AC 50/60 Hz v skladu s/z NEMA AC-23B: 500 ciklov 500/525 V AC 50/60 Hz AC-23B: 500 ciklov 660/690 V AC 50/60 Hz DC-23B: 500 ciklov 125 V DC 2 pola v seriji DC-23B: 500 ciklov 250 V DC 4 poli v seriji
Priključni raster	70 mm
Višina	300 mm
Širina	410 mm
Globina	146,5 mm
Teža izdelka	18 kg

Okolje

Standardi	IEC 60947-3 IEC 60947-1
Certifikati izdelkov	KEMA-KEUR
IP stopnja zaščite	IP40 v skladu s/z IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK07 conforming to EN 50102
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-50...85 °C

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	20,000 cm
Paket 1 Širina	33,000 cm
Paket 1 Dolžina	43,000 cm
Paket 1 Teža	18,911 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladno z izjemami
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------